




Artikel-Nr.: 0102CDLF24A/SB

LÖTSPITZE ERSADUR, 2,4 MM

Ersa Lötspitze mit patentierter ERSADUR Beschichtung – konzipiert für anspruchsvolle Industrieanwendungen zur dauerhaften Nutzung. Der Schutz gegen Korrosion und Oxidation sorgt für eine lange Standzeit der Spitze.

Für die verschiedenen Lötanwendungen bietet Ersa eine Vielzahl unterschiedlicher Formen und Größen von Lötspitzen. Durch die Lötspitzenbefestigung (3IT1040-00, 3IT1045-00) können die Lötspitzen selbst im heißen Zustand schnell und einfach von Hand oder mit der Pinzette (0N544/SB) getauscht werden.

Technische Daten:

Tip shape:	meißelförmig
Shape:	asymmetrisch
Soldering tip width:	2,4 mm
Coating:	bleifrei

Zubehör:

Pinzette für Lötspitzenwechsel (0N544/SB),
TIP REACTIVATOR (OTR01/SB),
TIP REACTIVATOR (OTR02/SB),
Lötspitzenbefestigung, schwarz (3IT1040-00),
Lötspitzenbefestigung, grün (3IT1045-00)

Passend für:

Lötkolben i-TOOL (0100CDJ),
Lötkolben i-TOOL NANO (0120CDK),
Lötkolben i-TOOL PICO (0130CDK)