

PAI-4-FIX-5/6 BU - 测试适配器

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035975>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

优势

- 与桥接并可靠卡接
- 测试适配器，用于接插直径4 mm的安全测试插头

商业数据

订货号	3035975
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE2Z3X
产品关键代码	BE2Z3X
目录页面	页码105 (C-1-2019)
GTIN	4046356520676
单件重量（含包装）	1.38 g
单件重量（不含包装）	1.35 g
原产地	PL

PAI-4-FIX-5/6 BU - 测试适配器



3035975

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035975>

技术数据

说明

概述	防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求
概述	在已连接电源的情况下不得插入
概述	闭锁型测试附件，因此仅适用于插入一次

产品属性

产品类型	测试插座
位数	1

电气特性

最大负载电流	10 A
最大电压	250 V

连接数据

最大负载电流	10 A
连接方式	直插式连接

尺寸

宽度	5.8 mm
高度	5.8 mm
深度	45.3 mm
直径	5.8 mm
引脚直径	2.4 mm

材料规格

颜色	蓝色 (RAL 5015)
标识材料	铜缆
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

机械参数

PAI-4-FIX-5/6 BU - 测试适配器



3035975

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035975>

插 / 拔周期	1
---------	---

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

PAI-4-FIX-5/6 BU - 测试适配器



3035975

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035975>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-12.0	27141148

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PAI-4-FIX-5/6 BU - 测试适配器



3035975

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035975>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn