

Indicador

17-130354

Distribuido por
Rs-online<https://rs-online.eao.com/component/17-130354...>

Su producto:



17-130354 Indicador

Cargando . . .

FRONTAL

Dimensiones frontales:	Ø 9,5 mm
Forma frontal:	redondo
Reflector:	Metal, cromado pulido, interior

MONTAJE

Diseño:	elevado
Orificio de montaje:	Ø 8 mm
Tipo de montaje:	Montaje en panel

INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO

Lente:	redondo
Luminaria Color:	Rojo / Verde

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión de funcionamiento:	24 V DC ± 10 %
Corriente de funcionamiento:	22 mA ± 15 %
Intensidad de la luz:	30/11 mcd
Polaridad:	Ánodo (+) Clavija plana de latón Cátodo (-) Conector plano estañado

CARACTERÍSTICA MECÁNICA

Terminal:	Terminal enchufable, 2 x 0,5 mm
Par de apriete:	Tuerca de fijación máx. 0.2 Nm

Peso: 0.005 kg

CONDICIÓN AMBIENTAL

Grado de protección IP: IP40 frontal, IP65 frontal, según IEC 60529

Temperatura de funcionamiento: – 20 °C ... + 60 °C

Temperatura de almacenamiento: – 25 °C ... + 80 °C

CERTIFICADO

Aprobaciones: UL

Conformidades: 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (230 VAC)

REACH: Conforme a REACH

RoHS: Conforme a RoHS


OTROS

Descripción breve: Indicador, Ø 8 mm, Ø 9,5 mm, redondo, Terminal enchufable, 2 x 0,5 mm, Rojo / Verde


Tipo de luminaria: LED bicolor

Notas: Terminales: Conector plano de latón = ánodo (+); conector plano estañado = cátodo (-)
IP67 en el frontal entre el LED y el reflector, así como entre el reflector y la placa frontal cuando se utiliza el sellado suministrado
El plástico es sólo parcialmente resistente a los productos químicos

Esquema de conexión:




Disposición de los componentes:




A = Rojo
 B = cátodo común
 C = verde

Orificios de montaje:



Dimensiones:



- A = Interior
- B = exterior
- C = superplano
- D = terminal enchufable 2,8 mm x 0,8 mm
- E = multicolor
- F = Manguito de protección contra contactos
- G = Terminal enchufable 2,0 x 0,5 mm