Scheda prodotto
Caratteristiche

MUR39067
Mureva Styl - mechanical time delay switch - surface mounting - white

Presentazione

Gamma prodotto	Mureva Styl
Tipo prodotto	Timer
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
Colore	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete
Tipo tecnologia	Elettromeccanico
Tensione nominale di alimentazione [Us]	230 V CA 50/60 Hz
Corrente di interruzione carico	10 A resistivo cos phi = 1 6 A induttivo cos phi = 0,6
Temporizzazione	2 minutes 2...14 minutes
Corrente nominale	10 A
Tipo di controllo	Ruotare il pulsante
Condizioni d'impiego	Interno/esterno
Materiale	SEBS PP (polipropilene) ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Tipologia fissaggio	Con viti
Entrata cavo	Entrata facilitata diametro: 6…20 mm
Altezza	80 mm
Larghezza	80 mm
Profondità	76 mm
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Marchi qualità	"EAC" CE
Grado di protezione ip	IP55
Grado di protezione IK	IK08
Ritardo di fiamma	Autoestinguente 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Norme di riferimento	EN 60669-2-1
Temperatura ambiente	-5…40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25…55 °C

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina