



**RCJTZ45-XL** **Corps de roulement à bride**

Paliers auto-aligneurs RCJTZ, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R

**X-life****Information technique****Votre alternative produit actuelle**

|           |    |                |
|-----------|----|----------------|
| Matériaux | GG | Grey cast iron |
|-----------|----|----------------|

**dimensions principale & données de performance**

|                 |          |                               |
|-----------------|----------|-------------------------------|
| d               | 45 mm    | Alésage                       |
| L               | 111 mm   | Largeur de bride              |
| H               | 180 mm   | Hauteur de bride              |
| U               | 55,1 mm  | Hauteur totale de l'ensemble  |
| C <sub>r</sub>  | 34.500 N | Charge dyn. de base, radiale  |
| C <sub>0r</sub> | 20.400 N | Charge stat. de base, radiale |
| C <sub>ur</sub> | 970 N    | Limite à la fatigue, radiale  |
| ≈m              | 1,92 kg  | Poids                         |

**Cotes de montage**

|                |          |                              |
|----------------|----------|------------------------------|
| J              | 148,5 mm | Distance trous de fixation   |
| N              | 14 mm    | Trou de fixation             |
| T <sub>1</sub> | 4 mm     | Hauteur centrage             |
| Z              | 105 mm   | Diamètre centrage            |
|                | h8       | Ajustement diamètre centrage |
| n              | 2        | Nombre de vis de fixation    |



Dimensions

|                |        |                                                      |
|----------------|--------|------------------------------------------------------|
| A              | 31 mm  | Hauteur logement                                     |
| A <sub>1</sub> | 13 mm  | Épaisseur de bride                                   |
| A <sub>2</sub> | 20 mm  | Distance piste                                       |
| V              | 111 mm | Diamètre d'épaulement logement                       |
| Q              | M6     | Taraudage de raccordement pour lubrification         |
| d <sub>3</sub> | 63 mm  | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |

information additionnelle

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 1             | Nombre de logements   |
| CJTZ09        | Corps de palier       |
| GE45-XL-KRR-B | Désignation roulement |

Plage de température

|                  |        |                                    |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T <sub>min</sub> | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
| T <sub>max</sub> | 100 °C | Température de fonctionnement max. |