

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	Compact
Gamme de produits	NSX400...630
Nom du produit	Compact NSX
Fonction produit	Disjoncteur
Nom abrégé de l'appareil	Compact NSX630N
Fonction de l'appareil	Moteur
Description des pôles	3P
Pôles protégés	3t
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
In courant assigné d'emploi	500 A (65 °C) 630 A (40 °C)
[U _i] tension assignée d'isolement	800 V CA 50/60 Hz
[U _{imp}] tension assignée de tenue aux-chocs	8 kV
[U _e] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz
Codification du pouvoir-de coupure	N
Pouvoir de coupure	10 kA I _{cu} à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 22 kA I _{cu} à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 85 kA I _{cu} à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 30 kA I _{cu} à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 42 kA I _{cu} à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 50 kA I _{cu} à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 20 kA à 600 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508 50 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508 85 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
[I _{cs}] pouvoir assigné de coupure de service en-courant-circuit	I _{cs} 10 kA 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 I _{cs} 11 kA 525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 I _{cs} 30 kA 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 I _{cs} 42 kA 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 I _{cs} 50 kA 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 I _{cs} 85 kA 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à EN 60947-2 Oui se conformer à IEC 60947-2
Catégorie d'emploi	A
Nom du déclencheur	Micrologic 1.3 M
Technologie de déclencheur	Électronique
Fonctions de protection-du déclencheur	I

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Calibre du déclencheur	500 A (65 °C)
Type de protection	Protection (magnétique) court-circuit
Degré de pollution	3 se conformer à IEC 60664-1

Complémentaires

Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Plaque arrière
Raccordement haut	Façade
Raccordement bas	Façade
Durée de vie mécanique	15000 cycle
Durée de vie électrique	2000 cycle 690 V In se conformer à IEC 60947-2 4000 cycle 440 V In se conformer à IEC 60947-2 6000 cycle 690 V In/2 se conformer à IEC 60947-2 8000 cycle 440 V In/2 se conformer à IEC 60947-2
Pas de raccordement	45 mm
Signalisation locale	DEL prête
Type de réglage du capteur instantané (Isd)	Réglable 9 positions
[Isd] plage de réglage du seuil court retard	2500 A 6500 A 6000 A 3500 A 5500 A 3000 A 4000 A 4500 A 5000 A
Type de réglage de retard instantané	Fixe
Type de réglage du seuil instantané (Ii)	Fixe
Plage de réglage du seuil instantané	6500 A
Hauteur	255 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	110 mm
Poids	6.2 kg
Code de comptabilité	NSX630

Environnement

Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Normes	UL 508 EN 60947-2 IEC 60947-2
Certifications du produit	UL CSA
Degré de protection IP	IP40 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à IEC 62262
Température de fonctionnement	-35...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-55...85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0819 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil Environnemental Produit
Instructions de fin de vie du produit	Disponible Manuel De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------