



FAG

16002-A-C3

Roulement à billes

Roulements à billes 160...-A, à une rangée,
cage en tôle d'acier

Information technique



Votre alternative produit actuelle

design interne modifié	A	A
joint	Sans	Sans
Cage	JN	Tôle d'acier
classe de tolérance	PN	Normal (PN)
stabilisation dimensionnelle	SN	Stabilisé dimensionnellement jusqu'à 120°
lubrifiant	Sans	Sans
jeu radial	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
type d'alésage	Z	Cylindrique

dimensions principale & données de performance

d	15 mm	Alésage
D	32 mm	Diamètre extérieur
B	8 mm	Width
C _r	5.900 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	2.850 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	191 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	33.500 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	20.000 1/min	Vitesse de base
≈m	25 g	Poids



Cotes de montage

$d_{a \min}$	17 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
$D_{a \max}$	30 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
$r_{a \max}$	0,3 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	26,8 mm	Diamètre d'épaulement bague extérieure
D_2	28,8 mm	Gorge alésage bague extérieure
d_1	20,5 mm	Diamètre d'épaulement bague intérieure

Plage de température

$T_{\min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\max}$	120 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

f_0	14	Facteur de calcul
-------	----	-------------------

Caractéristiques

	Effort radial
	Effort axial uni directionnel
	Effort axial dans les 2 directions
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert