


E556(M)

 DORMER



Taraud HSS “Power Tool Tap”, coupe Gun, profil métrique, norme ISO

Idéal pour le taraudage manuel à l’aide d’un outil électrique. Adapté aux trous débouchants, seule la coupe Gun propulse les copeaux en avant de la zone de coupe, réduisant ainsi la charge et le colmatage dans les goujures. La finition brillante améliore l’écoulement des copeaux des matériaux doux et non-ferreux.



Adéquation du groupe de matériaux de la pièce et valeurs de départ pour la vitesse de coupe (m/min).

Product	TDZ	TP	OAL	THL	DCON MS	WSC	LSC	NOF	PHD	LU
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
E556M3	3	0.50	48.0	11	3.15	2.50	5	3	2.50	18.00
E556M4	4	0.70	53.0	13	4.00	3.15	6	3	3.30	21.00
E556M5	5	0.80	58.0	16	5.00	4.00	7	3	4.20	25.00
E556M6	6	1.00	66.0	19	6.30	5.00	8	3	5.00	30.00
E556M8	8	1.25	72.0	22	8.00	6.30	9	3	6.80	35.00
E556M10	10	1.50	80.0	24	10.00	8.00	11	3	8.50	39.00
E556M12	12	1.75	89.0	29	9.00	7.10	10	3	10.30	—