

Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 - kit goulotte 13M - 2 parties - corps - capot - cloisons - capot ERDF

R9HKT13

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Kit goulotte
Compatibilité de gamme	Opale enveloppe Resi9 enveloppe
Système d'installation de câblage	Passage des goulottes dans les murs domestiques
Nombre de modules 18 mm par rangée	13
Séparation de compartiments	3 compartiments
Application de l'appareil	ERDF Distribution de faible puissance Alimentation haute
Normes	NF EN 50085-2-1 NFC 15-100

Complémentaires

Matère de la goulotte	Plastique
Mode de fixation	Par vis Sans d'outil
Fixation de l'enveloppe	Agrafé
Equipement fournis	2 demi corps de goulotte 1 kit de jonction de corps 2 cache de goulotte 2 couvercle pour compartiment ERDF 4 cloisonnement vertical 3 support de câble 1 kit de réglage en hauteur
Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262 IK08 se conformer à EN 50102
Hauteur	2350...2600 mm
Profondeur	64 mm
Largeur	252 mm
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	18,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur de l'emballage 1	30,000 cm
Longueur de l'emballage 1	120,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	8,379 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	96,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	166,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	37 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	34 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	2 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Le produit contient des halogènes au-delà des seuils
sans PVC	Non

Use Longer

Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	9
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui