

Temperatur Transducer

THERMOELEMENT

Artikelnummer: 100291

- Messbereich -60 °C ... +350 °C
- Thermoleitung Ø 2,7 / 1,8 mm (oval)
- Thermoelement Typ K
- Kabellänge 2 m

SENSOR

Thermoelement	Typ K, DIN EN 60584-1
Temperatur-Messbereich	-60 °C ... +350 °C
Messstelle	unisiert
Genauigkeitsklasse / Grenzabweichung	Klasse 1 / $\pm 1,5$ °C bei 0 °C

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Anschlussart	Freie Enden
--------------	-------------


FORMFAKTOREN / MATERIAL

Thermoleitung	Ø 2,7 / 1,8 (oval) x 2000 mm
Leiterisolation	Glasseeide getränkt, imprägniert
Aussenmantel	Glasseeide getränkt, imprägniert


UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

IP Schutzart	IP00
Einsatztemperatur Kabel	-60 °C ... +350 °C
Einsatztemperatur Messstelle	-60 °C ... +350 °C

MASSZEICHNUNG



ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



HINWEISE

Für Thermoelement Typ K ist die Klasse 1 definiert im Bereich -40°C ... +1000 °C