


DF2520



Module de protection pour une alimentation en courant ininterrompue

Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A



Application		
Version		montage sur rail
Montage		rail TH35; selon EN 60715
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	selon TBTS/TBTP
Tension nominale DC	[V]	24
Tension d'entrée DC	[V]	19,2...30
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Immunité aux coupures secteur (tension nominale 24 V DC)	[ms]	10
Courant de repos	[mA]	12
Perte en puissance (tension nominale 24 V DC)	[W]	1,388
Nombre de voies		2
Courant nominal	[A]	1...10
Courant nominal (Fail Safe Element)	[A]	16
Sorties		
Capacité de charge totale	[mF]	20
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Température de stockage	[°C]	-40...70
Indice de protection		IP 20; (face frontale)
Degré de pollution		2

DF2520



Module de protection pour une alimentation en courant ininterrompue

Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A


Tests / homologations		
CEM	EN 61000-6-3	émission
	EN 61000-6-2	immunité aux parasites

Données mécaniques		
Poids	[g]	81,7
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		Montage sur rail DIN; (TH35 (EN 60715))
Dimensions	[mm]	80 x 12,5 x 98

Afficheurs / éléments de service		
Indication	état	2 x LED, rouge / vert / orange
Éléments de service	2 x	bouton-poussoir

Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique		
bornes push-in:		
levier de contact/listeau de contact:		
Raccordement		



Diagrammes et courbes	
caractéristique de sortie	24 V DC, 23 °C
	courbe caractéristique temps/courant