



主要信息

产品系列	EasyPact
产品名称	EasyPact CVS
产品短名	CVS400H
产品类型	断路器
产品应用	配电保护
极数	3P
保护极说明	3D
Earth leakage protection (Vigi add on)	无漏电保护
额定电流 [In]	400 A 在...上 40 °C
电网类型	AC
使用类别	AC类
[Icu] Breaking capacity	70 KA Icu 在...上 380/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 100 KA Icu 在...上 220/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 65 kA Icu 在...上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
脱扣器名称	ETS 2.3
脱扣器类型	电子式
脱扣器额定值	400 A 在...上 40 °C
保护类型	过载保护 (长延时) 短路短延时保护 短路瞬时保护

补充信息

额定冲击耐受电压 [Uimp]	8 kV conforming to TM-D
电网频率	50/60 Hz
断路器型号	H
使用分断能力 [Ics]	70 KA 在...上 380/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 100 KA 在...上 220/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 49 kA 在...上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
机械寿命	15000 次
电气寿命	6000 次 415 V In 符合 IEC 60947-2
脱扣器保护功能	LSol
控制类型	手柄
长延时电流整定类型	9 档可调
长延时电流整定值 [Ir]	160...400 A
长延时时间整定类型	固定式
[tr] 长延时时间整定范围	5.5 S 在...上 7.2 x Ir 8 S 在...上 6 x Ir 200 s 在...上 1.5 x Ir
热记忆	有
短延时电流整定类型	9 档可调
短延时电流整定值 [Isd]	1.5...10 x Ir
短延时时间整定类型	固定式
瞬时保护电流整定类型	固定式
瞬时保护整定值 [Ii]	11 x In
触点位置指示	有
安装类型	插入式

安装方式	底板安装
连接方式-上端	前连接
连接方式-下端	前连接
连接端子	螺钉连接
相间距	45 mm
型号	CVS400
宽度	140 mm
深度	110 mm
高度	255 mm

环境

符合标准	EN 60947-2 IEC 60947-2
产品认证	CCC[RETURN]CCS[RETURN]IEC
电击保护级别	Class II
IP 保护等级	IP40
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-50...85 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	28 cm
Package 1 Width	20 cm
Package 1 Length	34.2 cm
Package 1 Weight	8740 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30.2 cm
Package 2 Width	30.5 cm
Package 2 Length	41.7 cm
Package 2 Weight	17.48 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	104.6 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	112.08 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	 REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	 中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	 是
环境披露	 产品环境文件
流通资料	 产品使用寿命终期信息
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



