

Fiche technique du produit

Spécifications



eXLhoist - système complet - base ZARB18W - commande ZART12D sans chargeur

XARS12D18W

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 31 mars 2026

⚠ Commercialisé avec annonce fin de vie

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

Gamme de produit	Harmony eXLhoist
Type de produit ou équipement	Poste de commande
Nom de l'appareil	XARS
Type de station de contrôle	Sans fil
Application spécifique du produit	Manutention Applications levage
Nombre de canaux	50
Application de la boîte de commande	Fonction d'arrêt: SIL 2 maximum (jusqu'à PL d/category 3) se conformer à CEI 62061 Fonction d'arrêt: SIL 2 maximum (jusqu'à PL d/category 3) se conformer à ISO 13849-1 Fonction d'arrêt d'urgence: SIL 3 maximum (jusqu'à PL e/catégorie 4) se conformer à CEI 62061 Fonction d'arrêt d'urgence: SIL 3 maximum (jusqu'à PL e/catégorie 4) se conformer à ISO 13849-1 Fonction mouvement: SIL 1 maximum (jusqu'à PL c/catégorie 1) se conformer à CEI 62061 Fonction mouvement: SIL 1 maximum (jusqu'à PL c/catégorie 1) se conformer à ISO 13849-1 Fonction de limitation: SIL 1 maximum (jusqu'à PL c/catégorie 1) se conformer à CEI 62061 Fonction de limitation: SIL 1 maximum (jusqu'à PL c/catégorie 1) se conformer à ISO 13849-1

Complémentaires

Composition du kit	Émetteur Base
Portée de fonctionnement	100 m à l'air libre
Entrée câble	Presse-étoupe
Type de réseau de communication	Sans fil: BLE (Bluetooth Low Energy)
Fréquence de transmission	2,4 GHz

Environnement

Certifications radio	FCC ANATEL ARIB SRRC ICASA RSS
Humidité relative	0...95 % à -20...45 °C stockage

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Compatibilité électromagnétique	Tenue aux décharges électrostatiques - test level: 4 kV classe B (avec contact) conforming to IEC 61000-4-2 Tenue aux décharges électrostatiques - test level: 8 kV classe B (dans l'air) conforming to IEC 61000-4-2 Résistance aux champs électromagnétiques - test level: 10 V/m classe B conforming to IEC 61000-4-3
Normes	CEI 60204-1 sécurité ISO 13849-1 sécurité CEI 62061 sécurité CEI 61508 sécurité ISO 13850 sécurité CEI 60204-32 applications levage ETSI EN 301 489-1 radio ETSI EN 301 489-3 radio ETSI EN 301 489-17 radio ETSI EN 300 440-2 radio ETSI EN 300 328 radio FCC Part 15 radio RSS GEN issue 3 radio RSS 210 issue 8 radio ARIB STD-T81 radio
Certifications du produit	CE UL CSA C-Tick JIS KC EAC

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	20,0 cm
Largeur de l'emballage 1	28,5 cm
Longueur de l'emballage 1	31,0 cm
Poids de l'emballage 1	2,522 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,905 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	8
Hauteur de l'emballage 3	75,0 cm
Largeur de l'emballage 3	60,0 cm
Longueur de l'emballage 3	80,0 cm
Poids de l'emballage 3	32,12 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

🔄 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

