



Geschlossener Ringkern für Fehlerstromschutz SA, Ø 200mm

50441

EAN Code: 3303430504412

Hauptmerkmale

Baureihe	VigiPacT
Kurzbezeichnung des Geräts	SA200
Produkt- oder Komponententyp	Fehlerstromsensor
Geräteanwendung	Geräteüberwachung und -steuerung
Kompatible Produktfamilie	VigiPacT RH10M Fehlerstrom-Schutzrelais VigiPacT RH10P Fehlerstrom-Schutzrelais VigiPacT RH21M Fehlerstrom-Schutzrelais VigiPacT RH21P Fehlerstrom-Schutzrelais VigiPacT RH68M Fehlerstrom-Schutzrelais VigiPacT RH86M Fehlerstrom-Schutzrelais VigiPacT RH86P Fehlerstrom-Schutzrelais VigiPacT RH99M Fehlerstrom-Schutzrelais VigiPacT RH99P Fehlerstrom-Schutzrelais VigiPacT RH197M Fehlerstrom-Schutzrelais VigiPacT RH197P Fehlerstrom-Schutzrelais VigiPacT RHU Fehlerstrom-Schutzrelais VigiPacT RHUs Fehlerstrom-Schutzrelais VigiPacT RMH Fehlerstrom-Schutzrelais
Typ des Stromsensors	Geschlossener Toroid vom Typ A
[Ie] Betriebsbemessungstrom	400 A

Zusatzmerkmale

Transformatorübersetzungsverhältnis	1/1000
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz 400 Hz
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	85 kA für 0,5 s
zul. Restkurzschl.-Sp.-Fest.	85 kA / 0,5 s entspricht IEC 60947-2
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	1000 V
Überspannungskategorie	IV
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	12 kV
Montagemodus	Fest (Kabel) Fest (Rückwand ohne Aussparung) Fest (Profil-Stahlblech) Fest (Rückwand mit Schlitzen)
Heizwert	7,05 MJ
Anschlüsse - Klemmen	Schraubverbindung 0,22...2,5 mm²
Durchmesser	Innen: 196 mm
Produktgewicht	1,32 kg
Höhe	256 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Breite	274 mm
Tiefe	46 mm

Montage

Schutzart (IP)	Gehäuse: IP30 Stecker: IP20
Umgebungseigenschaften	Feuchte Wärme, bei Betrieb: Kategorie C2: 48 Stunden entspricht IEC 60068-2-56 Feuchte Wärme, außerhalb Betrieb (25 - 55 °C, rel. LF 95 %) : 28 Zyklen entspricht IEC 60068-2-30 Salznebel: Kb/2 entspricht IEC 60068-2-52
Verschmutzungsgrad	Stufe 3 entspricht IEC 60664-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-55...85 °C
Normen	IEC 60947-2
Produktzertifizierungen	CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,500 cm
VPE 1 Breite	27,000 cm
VPE 1 Länge	28,400 cm
VPE 1 Gewicht	1,087 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	13,800 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	48
VPE 3 Höhe	50,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	67,864 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	94
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Anteil an recyceltem Metall auf CR-Ebene	0
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
SCIP-Nummer	78b0d24c-0e62-4f91-9397-1958e4735328
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Use Again	
Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	No
WEEE	Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Elektro- bzw. Elektronik(alt)geräte nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern vom Besitzer einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikaltgeräte zugeführt werden müssen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

