




Données techniques

1308SKC3

Roulements à rotule sur billes

Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	40 mm
D - Diamètre Extérieur	90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	23 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
Référence du manchon associé	H308X
Classe de Jeu Radial	C3
Classe de précision	P0
Masse	0,727 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	29800000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	9700000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	300000 mN
e - Coefficient	0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale	2.7
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	2.6
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	4
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	51000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	40200 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	48 mm
--------------------------------------	-------



DIMENSIONS D'INSTALLATION

da max - Diamètre max épaulement BI	56 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon	44 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon	5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	82 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	1,5 mm

