



Principales

Gamme de produit	Modicon M171/M172
Type de produit ou équipement	Module d'affichage
Alimentation	Source externe

Complémentaires

Type d'afficheur	Afficheur LCD Écran tactile couleur
Résolution de l'afficheur	320 x 240 pixels
Couleur	Blanc
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC
Puissance consommée en W	3,2 VA 1,3 W
Type d'entrée analogique	NTC 10k type 2 sonde de température - 40...50 °C +/- 0,1 °C NTC 10k sonde de température à 21 °C +/- 0,5 °C
Compatibilité produit	Contrôleur logique M171 Contrôleur logique M172
Hauteur	120 Mm
Largeur	86 Mm
Profondeur	25 Mm
Poids du produit	0,34 Kg

Environnement

Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Normes	CEI 60950-1 EN 55024 EN 55032 UL 873 CSA C22.2 N° 24
Certifications du produit	RCM[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]cTUVus
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-30...50 °C

Détails concernant la commande et l'expédition

Catégorie	US1PC1222537
Programme promotionnel	PC12
GTIN	3606481267634
Rentabilité	Oui
Pays d'origine	MX

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 Cm
Largeur de l'emballage 1	10,800 Cm
Longueur de l'emballage 1	15,500 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	255,000 G
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	11
Hauteur de l'emballage 2	15,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 Cm
Poids de l'emballage 2	3,196 Kg

Durabilité de l'offre

Potentiel de recyclabilité, en %	14
Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is k
Empreinte carbone du cycle de vie total	65 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	10.47941534440373
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	10 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.1077883520775149
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.01809601340449856
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	53.88395968948022
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B5]	65 kg CO2 eq.
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Non
Empreinte carbone de la fin de vie	0.5564190424006955
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.6 kg CO2 eq.
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Empreinte carbone du cycle de vie total	65
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	8e41c8ec-ef77-428a-a952-9b72cd73d27e
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil 
Directive UE RoHS	Conforme 
Mise à jour	Oui
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status : Commercialisé