

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Rack PDU 9000 Switched, Null HE, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19, IEC309 Cord

APDU9959EU3

EAN Code: 0731304356295

Hauptmerkmale

Farbe	Schwarz
Produkt- oder Komponententyp	PDU
Typ der Stromverteilungseinheit	Geschaltet
Cord length	2,9 m
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Netzanschlusskabel mit Verriegelung Rack-Montage-Halterungen Sicherheitsleitfaden

Zusatzmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V
Höhe	1794 mm
Breite	55 mm
Hauptausgangsspannung	230 V
Tiefe	46 mm
Produktgewicht	5,61 kg
Montageort	Seite
Montagepräferenz	No preference
Anschlussart der Eingänge	IEC 60309 16 A 2-polig + E IEC 60320 C20
Montageart	Nicht Rack-montierbar
Rack units	0U
USB-kompatibel	No
Montageposition	Vertikal
Kommunikationsprotokoll	SNMP Redfish
Zulässige Spannung	220...240 V
Max. Netzstrom	16 A
Eingangsstromgrenzen	16 A
Tragfähigkeit	3700 VA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Outlet type and quantity	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Kommunikationsnetztyp	10/100/1000BASE-T
-----------------------	-------------------

Montage

Produktzertifizierungen	FCC Teil 15 Klasse A VDE RCM EAC
Normen	EN 55022 Klasse A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ICES-003
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %
Aufbewahrungshöhe	0...15240 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	200,2 cm
VPE 1 Breite	11,4 cm
VPE 1 Länge	16,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	8,59 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	36
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	1 244 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	48 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	1 192 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	3 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	71
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Ja
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative

