

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

16通道模块，用于带分断、测试点、500 mA孔式熔断器和熔断器状态指示灯的Honeywell C300模拟输出卡。



优势

- 这些VARIOFACE模块可与相应的前适配器组合应用
- UM-PRO外壳
- LED指示保险丝熔断
- 每通道屏蔽连接
- 每通道与测试点断连
- 每通道可插拔500 mA保险丝

商业数据

订货号	2905131
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	DK218H
产品关键代码	DK218H
GTIN	4046356947084
单件重量（含包装）	407.9 g
单件重量（不含包装）	407.9 g
原产地	US

技术数据

产品属性

产品类型	接口模块
产品系列	VARIOFACE
位数	37
通道数目	16

电气特性

额定电压 U_N	24 V DC
每条支路的最大载流量	500 mA (保险丝有限)
供电电压的最大总电流	4 A (通过D-SUB)

所支持的控制器 HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

适用的I/O卡件	TAOX01 (non-redundant)
	TAOX11 (redundant)
	TAOX51 (non-redundant)
	TAOX61 (redundant)
	TAON01 (non-redundant)
	TAON11 (redundant)

所支持的控制器 HONEYWELL Experion LX Series 8

适用的I/O卡件	8X-TAOXA1
	8X-TAOXB1

连接数据

现场侧

连接方式	带有刀闸分断的螺钉接线
剥线长度	8 mm
螺纹	M 3
刚性导线横截面	0.2 mm ² ... 4 mm ²
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 12

控制系统侧

连接方式	D-SUB针式连接器
连接量	1
位数	37

信号处理

状态显示	无
状态显示	是, 如保险丝出现故障

尺寸

产品尺寸

宽度	104 mm
高度	142.3 mm
深度	79 mm

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 60 °C
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 75 °C

标准和规范

标准/规程	DIN EN 50178
-------	--------------

安装

安装类型	DIN导轨安装
组装说明	无间距排列
安装位置	任意

说明

概述	标准电缆或无卤素电缆
操作注意事项	必须遵守安装指南的规范 (见下载)，确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时，必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。


UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/R - 端子模块

2905131


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905131>



图纸



左视画法的尺寸图



UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/R - 端子模块



2905131

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905131>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905131>



cUL认证

认证ID: E238705



UL认证

认证ID: E238705

UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/R - 端子模块



2905131

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905131>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	1ec3aec2-ffb6-4a1b-83d8-e4d3f67d7412