



FAG

SNS3148-H-D

Corps de palier à semelle

Corps de palier à semelle, fendu, pour roulement à rotule à rouleaux, diamètre d'arbre métrique et cote pouce, pour lubrification à la graisse

Information technique

Votre alternative produit actuelle

Matériaux	D	Fonte à graphite sphéroïdal
-----------	---	-----------------------------

dimensions principale & données de performance

h 1	474 mm	Hauteur du boîtier
g	310 mm	Largeur du boîtier
a	700 mm	Longueur du socle
≈m	184,9 kg	Poids

Dimensions

c	95 mm	Hauteur du socle
b	260 mm	Largeur du socle
n 2	150 mm	Distance du trou du socle 2
D	400 mm	Siège du roulement
e	12 mm	Décalage du centre
h	240 mm	Hauteur centrale
k	148 mm	Largeur du siège du roulement
m	600 mm	Distance du trou du socle 1
s	M30	Taille des vis pour le trou de fixation du socle
u	35 mm	Largeur du trou du socle
v	42 mm	Longueur du trou du socle



