

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Leistungsschütz LC1F 3p, 55 kW, 115 A, 400 V AC3, Spule 110 V AC

LC1F115F5

! **Eingestellt am:** 03 August 2021

! **Der Service wird eingestellt am:** 06 September 2021

! **Lieferbar solange
Restbestände vorhanden**

EAN Code : 3389110226539

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktbereich	TeSys F
Produkt- oder Komponententyp	Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts	LC1F
Anwendung des Schützes	Motorsteuerung Widerstandslast
Nutzungskategorie	AC-3 AC-4 AC-1
Beschreibung der Pole	3P
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	<= 690 V AC 50/60 Hz <= 460 V DC
[Uc] Steuerkreisspannung	110 V AC 50 Hz
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	200 A (bei <40 °C) bei <= 440 V AC-1 115 A (bei <55 °C) bei <= 440 V AC-3

Zusatzmerkmale

[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
[Ith] konventioneller thermischer Strom in freier Luft	200 A (bei 40 °C)
Nenn-Unterbrechungskapazität	920 A entspricht IEC 60947-4-1
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	1100 A 40 °C - 10 s 640 A 40 °C - 30 s 520 A 40 °C - 1 min. 400 A 40 °C - 3 min. 320 A 40 °C - 10 min.
Zugehörige Absicherung	125 A aM bei <= 440 V 200 A gG bei <= 440 V
Mittlere Impedanz	0,37 MOhm - Ith 200 A 50 Hz
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	1000 V entspricht IEC 60947-4-1 1500 V entspricht VDE 0110 Gruppe C
Verlustleistung pro Pol	15 W AC-1 5 W AC-3
Überspannungskategorie	III

Strommast Kontaktzusammensetzung	3 S
Motorleistung (kW)	55 kW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 59 kW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-3) 59 kW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 80 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 30 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 18,5 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Steuerkreisspannungsgrenzen	Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C Abfallspannung: 0,35 - 0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Mechanische Lebensdauer	10 Mcycles
Anzugsleistung in VA	550 VA, 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA	45 VA, 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Max. Betriebsrate	2400 cyc/h 55 °C
Ansprechzeit	23 - 35 ms Schließung 5 - 15 ms Öffnung
Anschlüsse - Klemmen	Stromkreis: Schiene 2 Kabel(n) - Schienenquerschnitt: 20 x 3 mm Stromkreis: Ringkabelschuhklemmen 1 Kabel(n) 95 mm ² Stromkreis: Stecker 1 Kabel(n) 95 mm ² Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1...4 mm ² flexibel ohne Kabelende Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1...4 mm ² flexibel ohne Kabelende Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1...4 mm ² flexibel mit Kabelende Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1...2,5 mm ² flexibel mit Kabelende Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1...4 mm ² starr ohne Kabelende Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1...4 mm ² starr ohne Kabelende Stromkreis: verschraubter Anschluss
Anzugsmoment	Stromkreis: 10 Nm Steuerkreis: 1,2 Nm
Montagehalterung	Platte
Wärmeableitung	12...16 W
Normen	EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-1 JIS C8201-4-1 EN 60947-1
Produktzertifizierungen	DNV RMRoS CCC BV ABS CB UL RINA LROS (Lloyds register of shipping)
Kompatibilitätscode	LC1F
Steuerstromkreis-Typ	AC bei 50 Hz

Montage

Schutzart (IP)	IP2x Vorderseite mit Schutzabdeckungen entspricht IEC 60529 IP2x Vorderseite mit Schutzabdeckungen entspricht VDE 0106
Schutzbehandlung	TH
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-60...80 °C
Geräte-Umgebungstemperatur	60...70 °C bei Uc
Höhe	162 mm
Breite	163,3 mm
Tiefe	171 mm
Aufstellungshöhe	3.000 m ohne Leistungsreduzierung

Produktgewicht	3,43 kg
----------------	---------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	Db
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	21,5 cm
VPE 1 Breite	21 cm
VPE 1 Länge	24,5 cm
VPE 1 Gewicht	4,052 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)

LC1F115F5 kann durch eines der folgenden Produkte ersetzt werden:

1x



Leistungsschütz TeSys control - Giga, 3-polig, 115A AC3, 48-130V ACDC Spule
LC1G115EHEN

1x



Leistungsschütz TeSys control - Giga, 3-polig, 115A AC3, 100-250V ACDC Spule
LC1G115KUEN