




注記:

- 適用製品規格 ; 108-5127
- 本ハウジングに使用するコンタクトは 170327, 170328, 170329 である。
- 適用タブ寸法については CP78-26023 を参照のこと。
- 材料 ; 6/6 ナイロン (94V-0)
- 外表面にヒケ及びび不貫通穴(ピン ホール)ができる場合があります。但し、コネクタの性能には影響はありません。

NOTES,

- PRODUCT SPECIFICATION 108-5127
- APPLICABLE CONTACT P/N ; 170327, 170328, 170329
- SEE CP78-26023. ABOUT APPLICABLE TAB.
- MATERIAL ; 6/6 NYLON (94V-0)
- THERE ARE A FEW CASES THAT SHRINK MARK AND/OR UNTHROUGH HOLE OCCURS IN THIS AREA, BUT NOT INFLUENCE TO CONN,FUNCTION.

2-172076-7	(RED)	赤	△
2-172076-6	(BLUE)	青	△
2-172076-5	(GREEN)	緑	△
2-172076-4	(YELLOW)	黄	△
2-172076-2	(BLACK)	黒	△
2-172076-1	(NATURAL)	自然色	△
172076-7	(RED)	赤	
172076-6	(BLUE)	青	
172076-5	(GREEN)	緑	
172076-4	(YELLOW)	黄	
172076-2	(BLACK)	黒	
172076-1	(NATURAL)	自然色	
型番 (P/N)	色 (COLOR)	注 (NOTE)	

Copyright ©1979年 日本エー・エム・ピー株式会社				Copyright ©1979 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
指定電線断面積 (WIRE RANGE) — / — mm ² (AWG —)				絶縁外径 (INSULATION DIA.) — / — mmφ				名称 (NAME) 250 シリーズ 1極 ポジティブロック (マークII) ハウジング 250 SERIES 1 Pos POSITIVE LOCK (MK-II) HOUSING			
材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (94V-2) △ 6/6 NYLON (94V-2) △				仕上 (FINISH) — / —				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 : ±0.2 10を超え 30以下 : ±0.25 30を超え 100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°			
H REVISED FJ00-0224-98				DR. M. SUZUKI 17. JAN. '95				LOC 番号 (No.) B J C-172076			
G REDRAWN WITH CHANGE FJ00-1872-95				DE. M. SUZUKI 17. JAN. '95				尺度 (SCALE) 4-1			
LTR 変更 (REVISION RECORD)				CHK. H. TAGUTCH 20. JAN. '95				REV. H SHEET 1 OF 1			