




EX260, Bus de terrain (sortie) de type intégré EX260-FPS1




Fiche technique

- Système de transmission en série décentralisé et compact pour sortie
- Protocoles compatibles : PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
- Jusqu'à 32 électrodistributeurs, jusqu'à 24 stations
- Séries de distributeurs compatibles : nouvelles SY, VQC, S0700, SV
- Conformité jusqu'à indice de protection IP67.

Standard Specifications

Protocole bus de terrain	PS (PROFIsafe)
Polarité de sortie/Connecteur de communication	1 [32 Sorties, -COM (PNP), Connecteur M12]
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	-10 °C
Alimentation générale	24 VDC
Normes	CE marking, UL (CSA) compatible
Poids	0.000 Kg

Dimensions



Information supplémentaire

Catalogue	EX260-D_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_EX260_TF1Y091EN.pdf newDoc_EX260-FPS1_TF1Y30EN.pdf newDoC_EX260_TF1V137EN-A.pdf
Manuels d'installation	IMM_EX260-SMJx_TFP09FR.pdf IM_EX260-SPLx-SMW50FR.pdf IM_EX260-SPL_TF2Z183EN.pdf IMM_EX260-SENx_TFP47FR.pdf IMM_EX260-SPNx-TFN34FR.pdf IM_EX260-SIL1_SMW81FR.pdf IM_EX260-FPS1_SMY114EN.pdf IM_EX260-SEC_TF2Z156EN.pdf IM_EX260-SIL1_TF2Z186EN.pdf IM_EX260-SMJ_TF2Z169EN.pdf IMM_EX260-SDN_TFN21FR.pdf IM_EX260-SPN_TF2Z167EN.pdf IM_EX260-SDN_TF2Z155EN.pdf
03/11/2021	