

Tubi multipli, multicolore

Piattina di tubi accoppiati

**Possibilità di identificazione
e utilizzo in base al colore.**

Tipo integrato senza bisogno di fissaggio!

RoHS

Serie	Numero di tubi	Colore del tubo										Lunghezza rotolo [m]
		Nero	Bianco	Rosso	Blu	Giallo	Verde	Trasparente	Traslucido	Arancione	Giallo marrone	
Tubi in poliuretano/ Serie TU	2 a 6	●	●	●	●	●	●	●		●		1, 2, 3, 4, 5 10, 20, 50, 100
Tubi in poliuretano morbido/ Serie TUS	2 a 5	●	●	●	●	●	●		●		●	1, 2, 3, 4, 5 10, 20
Tubi resistenti all'abrasione/ Serie TUZ	2 a 6	●	● (Bianco latte)	●	●	●	●					1, 2, 3, 4, 5 10, 20, 50, 100

* Le lunghezze in grassetto sono disponibili anche in bobine.

Poliuretano/Serie TU


Pagina 1

8 colori



- Diam. est. tubo: ø2 a ø12
- Numero di tubi: 2 a 6 (rotolo/bobina)

* Eccetto ø2




Poliuretano morbido/Serie TUS

Pagina 4

8 colori



- Diam. est. tubo: ø4 a ø12
- Numero di tubi: 2 a 5 (bobina)




Antiusura/Serie TUZ

Pagina 5

6 colori



- Diam. est. tubo: ø4 a ø12
- Numero di tubi: 2 a 6 (bobina)



P-EU13-18A-IT


Tubo in poliuretano Multiplo, multicolore *Serie TU*



RoHS

**Connessione compatta possibile
Disponibile in 8 colori**

**Caratteristiche della pressione di scoppio
e della pressione di esercizio**




Precauzioni

Leggere attentamente prima dell'uso.
Per le Istruzioni di sicurezza e le Precauzioni dei raccordi e tubi, consultare "Precauzioni d'uso per i prodotti di SMC" e il Manuale di funzionamento sul sito di SMC, <http://www.smcworld.com>

⚠ Precauzione

1. Consultare SMC in caso di utilizzo di un fluido diverso dall'aria.
2. Il valore della pressione massima d'esercizio è calcolato alla temperatura di 20°C. Consultare il grafico della pressione di scoppio e la pressione d'esercizio per altre temperature. Inoltre, l'aumento anomalo della temperatura causato dalla compressione adiabatica potrebbe causare lo scoppio del tubo.
3. Il valore del raggio di curvatura minimo è misurato alla temperatura di 20°C come mostrato nella figura sotto.
4. A causa del tipo di costruzione del prodotto, si registrano casi di leggere perdite.

Metodo di misurazione del raggio minimo di curvatura



Piegare il tubo a U alla temperatura di 20°C. Fissare un'estremità e piegare gradualmente l'anello. Misurare 2R quando il tubo si rompe o si schiaccia.

Specifiche

Modello		TU0212	TU0425	TU0604	TU0805	TU1065	TU1208
Diam. est. tubo [mm]		2	4	6	8	10	12
Diam. int. tubo [mm]		1.2	2.5	4	5	6.5	8
Nero (B)		●	●	●	●	●	●
Bianco (W)		●	●	●	●	●	●
Rosso (R)		●	●	●	●	●	●
Blu (BU)		●	●	●	●	●	●
Giallo (Y)		●	●	●	●	●	●
Verde (G)		●	●	●	●	●	●
Trasparente (C)		●	●	●	●	●	●
Arancione (YR)			●	●	●	●	●
Numero di tubi Nota)	2 tubi	X169 (rotolo)/X200 (bobina)					
	3 tubi	X170 (rotolo)/X201 (bobina)					
	4 tubi	X171 (rotolo)/X202 (bobina)					
	5 tubi	X172 (rotolo)/X203 (bobina)					
	6 tubi	X204 (rotolo)/X207 (bobina)					
Fluido		Aria					
Max. temperatura d'esercizio (a 20°C)		0.8 MPa					
Pressione di scoppio		Vedi il grafico della pressione di scoppio.					
Raccordi applicabili		Raccordo istantaneo, raccordo a calzamento, raccordo miniaturizzato					
Min. raggio di curvatura [mm]		4	10	15	20	27	35
Temperatura d'esercizio		-20 a +60°C					
Materiale		Poliuretano					

(Nota) Consultare "Codici di ordinazione" per la combinazione della misura del tubo e del numero di tubi.

Codici di ordinazione

Rotolo

Contattare SMC per i tempi di consegna.


Lunghezza rotolo: **1, 2, 3, 4, 5, 10, 20** m

TU 0425 - 12345 A - X172

Modello tubo

Misura tubo

Simbolo	Diam. est. x diam. int.
0212	ø2 x ø1.2
0425	ø4 x ø2.5
0604	ø6 x ø4
0805	ø8 x ø5
1065	ø10 x ø6.5
1208	ø12 x ø8



Colore*1

Simbolo	Colore	Simbolo	Colore
1	Nero	5	Giallo
2	Bianco	6	Verde
3	Rosso	7	Trasparente
4	Blu	8	Arancione*2

*1 Colori dell'esempio (12345)

*2 Eccetto TU0212

Multiplo, multicolore

Simbolo	Numero di tubi
X169	2 tubi
X170	3 tubi
X171	4 tubi
X172	5 tubi
X204	6 tubi

Lunghezza rotolo [m]

Simbolo	Lunghezza	Simbolo	Lunghezza
A	1	E	5
B	2	F	10
C	3	G	20
D	4		


Lunghezza rotolo: **50** m

TU 0425 - 12345 H - X172

Modello tubo

Misura tubo

Simbolo	Diam. est. x diam. int.
0425	ø4 x ø2.5
0604	ø6 x ø4
0805	ø8 x ø5
1065	ø10 x ø6.5
1208	ø12 x ø8



Colore*1

Simbolo	Colore	Simbolo	Colore
1	Nero	5	Giallo
2	Bianco	6	Verde
3	Rosso	7	Trasparente
4	Blu	8	Arancione

*1 Colori dell'esempio (12345)

Tubi multipli, multicolore

Simbolo	Numero di tubi	Diam. est. tubo applicabile				
		ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
X169	2 tubi	•	•	•	•	•
X170	3 tubi	•	•	•	•	•
X171	4 tubi	•	•	•	•	•
X172	5 tubi	•	•	•	•	•
X204	6 tubi	•	•	•	•	•

Lunghezza rotolo [m]

Simbolo	Lunghezza
H	50


Lunghezza rotolo: **100** m

TU 0425 - 12345 J - X172

Modello tubo

Misura tubo

Simbolo	Diam. est. x diam. int.
0425	ø4 x ø2.5
0604	ø6 x ø4
0805	ø8 x ø5



Colore*1

Simbolo	Colore	Simbolo	Colore
1	Nero	5	Giallo
2	Bianco	6	Verde
3	Rosso	7	Trasparente
4	Blu	8	Arancione

*1 Colori dell'esempio (12345)

Multiplo, multicolore

Simbolo	Numero di tubi	Diam. est. tubo applicabile		
		ø4	ø6	ø8
X169	2 tubi	•	•	•
X170	3 tubi	•	•	•
X171	4 tubi	•	•	•
X172	5 tubi	•	•	•
X204	6 tubi	•	•	•

Lunghezza rotolo [m]

Simbolo	Lunghezza
J	100

Codici di ordinazione

Bobina

Contattare SMC per i tempi di consegna.

Lunghezza rotolo: **10, 20** m

TU 0212 - 12345 F - X203

Modello tubo

Misura tubi

Simbolo	Diam. est. x diam. int.
0212	ø2 x ø1.2
0425	ø4 x ø2.5
0604	ø6 x ø4
0805	ø8 x ø5
1065	ø10 x ø6.5
1208	ø12 x ø8

All'interno del rotolo

Giallo
Blu
Rosso
Bianco
Nero

Colore*1

Simbolo	Colore	Simbolo	Colore
1	Nero	5	Giallo
2	Bianco	6	Verde
3	Rosso	7	Trasparente
4	Blu	8	Arancione*2

*1 Colori dell'esempio (12345)
*2 Eccetto TU0212

Multiplo, multicolore

Simbolo	Numero di tubi	Diam. est. tubo applicabile					
		ø2	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
X200	2 tubi	•	•	•	•	•	•
X201	3 tubi	•	•	•	•	•	•
X202	4 tubi	•	•	•	•	•	•
X203	5 tubi	•	•	•	•	•	•
X207	6 tubi	•	•	•	•	•	•

Lunghezza rotolo [m]

Simbolo	Lunghezza
F	10
G	20

Lunghezza rotolo: **50** m

TU 0425 - 12345 H - X203

Modello tubo

Misura tubi

Simbolo	Diam. est. x diam. int.
0425	ø4 x ø2.5
0604	ø6 x ø4
0805	ø8 x ø5
1065	ø10 x ø6.5

All'interno del rotolo

Giallo
Blu
Rosso
Bianco
Nero

Colore*1

Simbolo	Colore	Simbolo	Colore
1	Nero	5	Giallo
2	Bianco	6	Verde
3	Rosso	7	Trasparente
4	Blu	8	Arancione

*1 Colori dell'esempio (12345)

Multiplo, multicolore

Simbolo	Numero di tubi	Diam. est. tubo applicabile			
		ø4	ø6	ø8	ø10
X200	2 tubi	•	•	•	•
X201	3 tubi	•	•	•	•
X202	4 tubi	•	•	•	•
X203	5 tubi	•	•	•	•
X207	6 tubi	•	•	•	•

Lunghezza rotolo [m]

Simbolo	Lunghezza
H	50

Lunghezza rotolo: **100** m

TU 0425 - 12345 J - X203

Modello tubo

Misura tubi

Simbolo	Diam. est. x diam. int.
0425	ø4 x ø2.5
0604	ø6 x ø4
0805	ø8 x ø5

All'interno del rotolo

Giallo
Blu
Rosso
Bianco
Nero

Colore*1

Simbolo	Colore	Simbolo	Colore
1	Nero	5	Giallo
2	Bianco	6	Verde
3	Rosso	7	Trasparente
4	Blu	8	Arancione

*1 Colori dell'esempio (12345)


Multiplo, multicolore

Simbolo	Numero di tubi	Diam. est. tubo applicabile		
		ø4	ø6	ø8
X200	2 tubi	•	•	•
X201	3 tubi	•	•	•
X202	4 tubi	•	•	•
X203	5 tubi	•	•	•
X207	6 tubi	•	•	•

Lunghezza rotolo [m]

Simbolo	Lunghezza
J	100

Dimensioni bobina tubo



Modello	W [mm]	Lunghezza rotolo [m]			
		10	20	50	100
X200 (2 tubi)	TU0212	51	51	—	—
	TU0425	51	51	51	51
	TU0604	51	51	81	156
	TU0805	81	81	156	156
	TU1065	156	156	156	—
	TU1208	156	156	—	—
X201 (3 tubi)	TU0212	51	51	—	—
	TU0425	51	51	51	51
	TU0604	81	81	156	156
	TU0805	156	156	156	—

Modello	W [mm]	Lunghezza rotolo [m]			
		10	20	50	100
X202 (4 tubi)	TU0212	51	51	—	—
	TU0425	51	51	81	81
	TU0604	81	81	156	205
	TU0805	156	156	—	—
X203 (5 tubi)	TU0212	51	51	—	—
	TU0425	51	51	81	156
	TU0604	156	156	156	—
X207 (6 tubi)	TU0212	51	51	—	—
	TU0425	51	51	81	156
	TU0604	156	156	156	—

Tubo in poliuretano morbido

Multiplo, multicolore

Serie TUS



RoHS

Connessione compatta possibile
Disponibile in 8 colori



Accessori della serie TUS

Boccola interna

Serie TJ

Rinforza il tubo in poliuretano morbido.

Inserire una boccola interna nel tubo in poliuretano morbido quando si utilizza con un raccordo istantaneo.



Modello

Modello	Modello tubo applicabile	Lunghezza
TJ-0425	TUS0425	18
TJ-0604	TUS0604	19
TJ-0805	TUS0805	20.5
TJ-1065	TUS1065	23
TJ-1208	TUS1208	24

Specifiche

Materiale	C2700T (nichelato per elettrolisi)
Spessore parete	0.2 mm

⚠ Precauzioni

Leggere attentamente prima dell'uso.
Per le Istruzioni di sicurezza e le Precauzioni dei raccordi e tubi, consultare "Precauzioni d'uso per i prodotti di SMC" e il Manuale di funzionamento sul sito di SMC, <http://www.smcworld.com>

⚠ Precauzione


- Il valore della pressione massima d'esercizio è calcolato alla temperatura di 20°C. Consultare il grafico della pressione di scoppio e la pressione d'esercizio per altre temperature. Inoltre, l'aumento anomalo della temperatura causato dalla compressione adiabatica potrebbe causare lo scoppio del tubo.
- Il valore del raggio di curvatura minimo è misurato alla temperatura di 20°C come mostrato nella figura in alto a destra.
- Usare la boccola interna, tenendo conto della forza di rimozione quando si utilizza con i raccordi istantanei.
- A causa del tipo di costruzione del prodotto, si registrano casi di leggerezza perdite.

Specifiche

Modello		TUS0425	TUS0604	TUS0805	TUS1065	TUS1208
Diam. est. tubo [mm]		4	6	8	10	12
Diam. int. tubo [mm]		2.5	4	5	6.5	8
Nero (B)		●	●	●	●	●
Bianco (W)		●	●	●	●	●
Rosso (R)		●	●	●	●	●
Blu (BU)		●	●	●	●	●
Giallo (Y)		●	●	●	●	●
Verde (G)		●	●	●	●	●
Traslucido (N)		●	●	●	●	●
Giallo marrone (YB)		●	●	●	●	●
Numero di tubi	2 tubi	X169 (rotolo)				
	3 tubi	X170 (rotolo)				
	4 tubi	X171 (rotolo)				
	5 tubi	X172 (rotolo)				
Fluido		Aria				
Max. temperatura d'esercizio (a 20°C)		0.6 MPa				
Pressione di scoppio		Vedi il grafico della pressione di scoppio.				
Raccordi applicabili		Raccordo istantaneo ^{Nota 2)} , raccordo a calzamento, raccordo a resca				
Min. raggio di curvatura ^{Nota 1)} [mm]		8	15	15	22	29
Temperatura d'esercizio		-20 a +60°C				
Materiale		Poliuretano				
Forza di trazione del tubo (N) (con raccordi istantanei)	Senza boccola interna	15	60	60	85	110
	Con boccola interna	80	230	250	300	480

Nota 1) Il raggio minimo di curvatura è misurato come indicato nella tabella.


Metodo di misurazione del raggio minimo di curvatura



Piegare il tubo a U alla temperatura di 20°C. Fissare un'estremità e piegare gradualmente l'anello. Misurare 2R quando il tubo si rompe o si schiaccia.

Nota 2) Usare sempre una boccola interna (serie TJ) nel circuito di sicurezza o nell'area critica.

Grafico della pressione di scoppio e della pressione d'esercizio



Codici di ordinazione

Contattare SMC per i tempi di consegna.

TUS 0425 - 12345 A - X172

Modello tubo

Misura tubo

Simbolo	Diam. est. x diam. int.
0425	ø4 x ø2.5
0604	ø6 x ø4
0805	ø8 x ø5
1065	ø10 x ø6.5
1208	ø12 x ø8

Multiplo, multicolore

Simbolo	Numero di tubi
X169	2 tubi
X170	3 tubi
X171	4 tubi
X172	5 tubi


Colore*1

Simbolo	Colore	Simbolo	Colore
1	Nero	5	Giallo
2	Bianco	6	Verde
3	Rosso	7	Traslucido*2
4	Blu	8	Giallo marrone

*1 Colori dell'esempio (12345)
*2 Non trasparente ma traslucido a causa del materiale.

Lunghezza rotolo [m]

Simbolo	Lunghezza
A	1
B	2
C	3
D	4
E	5
F	10
G	20



Tubo resistenti all'abrasione Multiplo, multicolore **Serie TUZ**



RoHS


**Connessione compatta possibile
Disponibile in 6 colori
Abrasion: 1/3 circa**

* Confronto con i tubi in poliuretano della serie TU di SMC (consultare la tabella sotto)

Descrizione	Abrasion massima [mm] Dopo 10 milioni di cicli
Tubi resistenti all'abrasione Serie TUZ	0.16
Tubi in poliuretano Serie TU	0.46

Nota) Confronto sulla base di test specifici condotti da SMC

**Caratteristiche della pressione di scoppio
e della pressione di esercizio**




⚠ Precauzioni

Leggere attentamente prima dell'uso.
Per le Istruzioni di sicurezza e le
Precauzioni dei raccordi e tubi, consultare
"Precauzioni d'uso per i prodotti di SMC" e
il Manuale di funzionamento sul sito di
SMC, <http://www.smcworld.com>

⚠ Precauzione

1. Consultare SMC in caso di utilizzo di un fluido diverso dall'aria.
2. Il valore della pressione massima d'esercizio è calcolato alla temperatura di 20°C. Consultare il grafico della pressione di scoppio e la pressione d'esercizio per altre temperature. Inoltre, l'aumento anomalo della temperatura causato dalla compressione adiabatica potrebbe causare lo scoppio del tubo.
3. A causa del tipo di costruzione del prodotto, si registrano casi di leggera perdita.

Metodo di misurazione del raggio minimo di curvatura



Piegare il tubo a U alla temperatura di 20°C. Fissare un'estremità e piegare gradualmente l'anello. Misurare 2R quando il tubo si rompe o si schiaccia.

Specifiche

Modello	TUZ0425	TUZ0604	TUZ0805	TUZ1065	TUZ1208	
Diam. est. tubo [mm]	4	6	8	10	12	
Diam. int. tubo [mm]	2.5	4	5	6.5	8	
Nero (B)	●	●	●	●	●	
Bianco (W)	●	●	●	●	●	
Rosso (R)	●	●	●	●	●	
Blu (BU)	●	●	●	●	●	
Giallo (Y)	●	●	●	●	●	
Verde (G)	●	●	●	●	●	
Numero di tubi	2 tubi	X169 (rotolo)				
	3 tubi	X170 (rotolo)				
	4 tubi	X171 (rotolo)				
	5 tubi	X172 (rotolo)				
	6 tubi	X204 (rotolo)				
Fluido		Aria				
Max. pressione d'esercizio	20°C	0.8 MPa				
	60°C	0.4 MPa				
Pressione di scoppio		Vedi il grafico della pressione di scoppio.				
Raccordi applicabili		Raccordo istantaneo, raccordo a calzamento, raccordo a resca				
Min. raggio di curvatura ^{Nota)} [mm]		10	15	20	27	35
Temperatura d'esercizio		-20 a +60°C				
Materiale		Poliuretano speciale				

Nota) Il raggio minimo di curvatura corrisponde al valore misurato mediante il metodo indicato nella figura sotto a sinistra alla temperatura di 20°C quando il tubo è piegato. Si considera il raggio minimo di curvatura quello riferito ad una connessione statica. Se il tubo viene usato su una parte mobile, dotarlo di una lunghezza extra.

Controllare il raggio di curvatura raccomandato dal produttore del tubo per assicurarsi che lo stesso sia utilizzato correttamente all'interno della catena portacavi.

Inoltre, consultare il **catalogo generale della serie TUZ** sul nostro sito web <http://www.smc.eu>

Codici di ordinazione

Rotolo

Contattare SMC per i tempi di consegna.

Lunghezza rotolo: **1, 2, 3, 4, 5, 10, 20** m

TUZ 0425 - 12345 A - X172

Modello tubo

Misura tubi

Simbolo	Diam. est. x diam. int.
0425	ø4 x ø2.5
0604	ø6 x ø4
0805	ø8 x ø5
1065	ø10 x ø6.5
1208	ø12 x ø8

All'interno del rotolo

Colore^{*1*2}

Simbolo	Colore	Simbolo	Colore
1	Nero	4	Blu
2	Bianco	5	Giallo
3	Rosso	6	Verde

*1 Colori dell'esempio (12345)
*2 Non trasparente ma traslucido a causa del materiale.

Multiplo, multicolore

Simbolo	Numero di tubi
X169	2 tubi
X170	3 tubi
X171	4 tubi
X172	5 tubi
X204	6 tubi

Lunghezza rotolo [m]

Simbolo	Lunghezza	Simbolo	Lunghezza
A	1	E	5
B	2	F	10
C	3	G	20
D	4		

Lunghezza rotolo: **50** m

TUZ 0425 - 12345 H - X172

Modello tubo

Misura tubi

Simbolo	Diam. est. x diam. int.
0425	ø4 x ø2.5
0604	ø6 x ø4
0805	ø8 x ø5
1065	ø10 x ø6.5
1208	ø12 x ø8

All'interno del rotolo

Colore^{*1*2}

Simbolo	Colore	Simbolo	Colore
1	Nero	4	Blu
2	Bianco	5	Giallo
3	Rosso	6	Verde

*1 Colori dell'esempio (12345)
*2 Non trasparente ma traslucido a causa del materiale.

Multiplo, multicolore

Simbolo	Numero di tubi	Diam. est. tubo applicabile				
		ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
X169	2 tubi	•	•	•	•	•
X170	3 tubi	•	•	•	•	•
X171	4 tubi	•	•	•	•	•
X172	5 tubi	•	•	•	•	•
X204	6 tubi	•	•	•	•	•

Lunghezza rotolo [m]

Simbolo	Lunghezza
H	50

Lunghezza rotolo: **100** m

TUZ 0425 - 12345 J - X172

Modello tubo

Misura tubi

Simbolo	Diam. est. x diam. int.
0425	ø4 x ø2.5
0604	ø6 x ø4
0805	ø8 x ø5

All'interno del rotolo

Colore^{*1*2}

Simbolo	Colore	Simbolo	Colore
1	Nero	4	Blu
2	Bianco	5	Giallo
3	Rosso	6	Verde

*1 Colori dell'esempio (12345)
*2 Non trasparente ma traslucido a causa del materiale.

Multiplo, multicolore

Simbolo	Numero di tubi	Diam. est. tubo applicabile		
		ø4	ø6	ø8
X169	2 tubi	•	•	•
X170	3 tubi	•	•	•
X171	4 tubi	•	•	•
X172	5 tubi	•	•	•
X204	6 tubi	•	•	•

Lunghezza rotolo [m]

Simbolo	Lunghezza
J	100



SMC Corporation (Europe)

Austria	☎ +43 (0)2262622800	www.smc.at	office@smc.at	Lithuania	☎ +370 5 2308118	www.smclt.lt	info@smclt.lt
Belgium	☎ +32 (0)33551464	www.smc-pneumatics.be	info@smc-pneumatics.be	Netherlands	☎ +31 (0)205318888	www.smc-pneumatics.nl	info@smc-pneumatics.nl
Bulgaria	☎ +359 (0)2807670	www.smc.bg	office@smc.bg	Norway	☎ +47 67129020	www.smc-norge.no	post@smc-norge.no
Croatia	☎ +385 (0)13707288	www.smc.hr	office@smc.hr	Poland	☎ +48 (0)222119616	www.smc.pl	office@smc.pl
Czech Republic	☎ +420 541424611	www.smc.cz	office@smc.cz	Portugal	☎ +351 226166570	www.smc.eu	postpt@smc.smces.es
Denmark	☎ +45 70252900	www.smc.dk	smc@smcdk.com	Romania	☎ +40 213205111	www.smcromania.ro	smcromania@smcromania.ro
Estonia	☎ +372 6510370	www.smc-pneumatics.ee	smc@smc-pneumatics.ee	Russia	☎ +7 8127185445	www.smc-pneumatik.ru	info@smc-pneumatik.ru
Finland	☎ +358 207513513	www.smc.fi	smc.fi@smc.fi	Slovakia	☎ +421 (0)413213212	www.smc.sk	office@smc.sk
France	☎ +33 (0)164761000	www.smc-france.fr	promotion@smc-france.fr	Slovenia	☎ +386 (0)73885412	www.smc.si	office@smc.si
Germany	☎ +49 (0)61034020	www.smc.de	info@smc.de	Spain	☎ +34 902184100	www.smc.eu	post@smc.smces.es
Greece	☎ +30 210 2717265	www.smc-hellas.gr	sales@smc-hellas.gr	Sweden	☎ +46 (0)86031200	www.smc.nu	post@smc.nu
Hungary	☎ +36 23511390	www.smc.hu	office@smc.hu	Switzerland	☎ +41 (0)523963131	www.smc.ch	info@smc.ch
Ireland	☎ +353 (0)14039000	www.smc-pneumatics.ie	sales@smc-pneumatics.ie	Turkey	☎ +90 212 489 0 440	www.smc-pneumatik.com.tr	info@smc-pneumatik.com.tr
Italy	☎ +39 0292711	www.smc-italia.it	mailbox@smc-italia.it	UK	☎ +44 (0)845 121 5122	www.smc-pneumatics.co.uk	sales@smc-pneumatics.co.uk
Latvia	☎ +371 67817700	www.smc.lv	info@smc.lv				

SMC CORPORATION Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN Phone: 03-5207-8249 FAX: 03-5298-5362

1st printing TO printing TO 00 Printed in Spain

Le specifiche posso essere soggette a modifiche senza preavviso o obblighi da parte del produttore.