

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



手持式外壳，C-Maxi，浅灰色，包括两个半壳体，前部1.1 mm凹入，带窗口和键盘插槽

优势

- 适用于手持式设备
- 轻松集成LCD显示器和薄膜键盘
- 符合人体工学的直线型或手持式壳体设计
- 模块化设计，安装更便捷

商业数据

订货号	2203166
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ACFACA
产品关键代码	ACFACA
GTIN	4055626377766
单件重量（含包装）	214.1 g
单件重量（不含包装）	214.1 g
原产地	DE

技术数据


产品属性

产品类型	壳体
外壳类型	手持式外壳
壳体系列	HCS
型号	直形
带通风口	否
电池仓	否

显示器

对角	2.8 " / 7 cm (显示窗)
----	--------------------

尺寸

尺寸图	
宽度	94 mm
高度	182.5 mm
深度	39 mm
尺寸	73 mm x 80 mm x 1.1 mm (正面的凹入区域)
	73 mm x 7.9 mm x 1.1 mm (正面的凹入区域)
	73 mm x 8 mm x 1.1 mm (正面的凹入区域)
	62 mm x 33 mm (显示窗)
	73 mm x 44 mm x 2.7 mm (镜头盖板的支架)

PCB设计

PCB板厚度	1.4 mm ... 1.8 mm
--------	-------------------

材料规格

颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
CTI符合IEC 60112	400 ≤ CTI < 600
绝缘材料	II
外壳材料	ABS
表面特性	未处理

环境和真实条件

灼热线测试

规格	IEC 60695-2-11:2014-02
温度	850 °C

HCS-C MAXI 1W C C C 7035 - 电子模块外壳



2203166

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203166>

暴露时间	30 s
------	------

热稳定性/滚珠测试

规格	IEC 60695-10-2:2014-02
温度	80 °C
测试持续时间	1 h
力	20

环境条件

要达到的最大IP编码	IP54
环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C (根据功率损耗)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 55 °C
环境温度（组装）	-5 °C ... 80 °C
相对湿度（存放/运输）	95 %

PCB数据

PCB支架数量	3
PCB厚度	1.4 mm ... 1.8 mm

安装

紧固力矩 / Prędkość obrotowa	上下部壳体之间螺钉连接: 0.25 - 0.3 Nm / 500 - 1000 rpm
--------------------------	---


HCS-C MAXI 1W C C C 7035 - 电子模块外壳

2203166

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203166>



图纸



示意图——更多信息请见下载中心内的产品类别图纸

HCS-C MAXI 1W C C C 7035 - 电子模块外壳



2203166

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203166>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27190102
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%