

SACC-E-M8MS-8CON-M10/0,5 - 设备连接器 板前安装



1424232

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424232>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



设备连接器 板前安装，8-位置，针式插头，直头，M8，编码: A，板前安装，M10，单线，电缆长度: 0.5 m，0.14 mm²，PVC双绞线

优势

- 预装李兹线，可立即使用
- 组装和李兹线长度均可定制
- 李兹线侧密封，确保密封性
- 用于信号传输的标准引脚分配和防插错编码，采用统一的设计

商业数据

订货号	1424232
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABQIAB
产品关键代码	ABQIAB
目录页面	页码33 (C-2-2019)
GTIN	4046356712446
单件重量（含包装）	18.4 g
单件重量（不含包装）	16.2 g
原产地	DE

技术数据

安装

安装类型	板前安装 M10
------	----------

产品属性

产品类型	圆形连接器（设备侧）
应用	信号
位数	8
屏蔽	无
编码	A
螺纹类型	M8

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	HB
接触件材料	CU合金
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA 6.6
螺钉连接材料	锌铸，镀镍
导线材料	镀锡铜绞线

电气特性

额定过电压	0.8 kV
接触电阻	≤ 3 mΩ
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U _N	30 V AC
	30 V DC
额定电流 I _N	1.5 A
最大导线电阻	80 Ω/km

连接数据

导线连接

连接方式	单线
触点类型	针式插头
导线横截面	0.14 mm²

连接器

连接1

插座设计	针式插头
------	------

SACC-E-M8MS-8CON-M10/0,5 - 设备连接器 板前安装



1424232

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424232>

插座出线	直头
插座螺纹类型	M8
编码	A

电缆/电线

电缆长度	0.5 m
光缆类型	PVC双绞线
线径，包括绝缘层	1.3 mm ±0.1 mm
单线，颜色	白色、棕色、绿色、黄色、灰色、粉色、蓝色、红色
电缆截面积	0.14 mm²
导线材料	镀锡铜绞线
导线结构 信号线	7x 0.16 mm
AWG，信号线	26
导线绝缘材料	PVC / UL
厚度，绝缘	0.38 mm
电缆标称电压	300 V
电缆测试电压	2000 V AC
电缆电阻	≥ 80 Ω/km
电缆绝缘电阻	≥ 20 MΩ*km
环境温度（运行）	-40 °C ... 105 °C (电缆，固定式安装)
	-10 °C ... 105 °C

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP67
	IP67
环境温度（运行）	-25 °C ... 85 °C (针式/孔式)
	-40 °C ... 105 °C (电缆，固定式安装)
	-10 °C ... 105 °C


标准和规范

M8

标准标识	M8针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-104

图纸

示意图



M8针式连接器引脚分配，8芯，插头侧视图

SACC-E-M8MS-8CON-M10/0,5 - 设备连接器 板前安装



1424232

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424232>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424232>

cUL认证				
认证ID: E221474-20070307				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	30 V	1.5 A	26	-

UL认证				
认证ID: E221474-20070307				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	30 V	1.5 A	26	-

cULus认证				
---------	--	--	--	--

SACC-E-M8MS-8CON-M10/0,5 - 设备连接器 板前安装



1424232

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1424232>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	4b66d553-e81e-491a-b82b-7ea1e77288b3

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn