

HC-B10-I-TPT-M - 插芯

1423017

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423017>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插芯，位数: 10+PE，尺寸: B10，每位接线数目: 2，针式插头，直插式连接，500 V，16 A，0.25 mm² ... 1.5 mm²，应用: 电源

优势

- 采用直插式连接技术，无需工具即可轻松安装
- 与其他连接技术相比，安装所需时间极短
- 接线快速、轻松，尤其是在空间紧凑的情况下更为突出
- 可使用机械手自动接线
- 通过带颜色编码执行器，可确保安全接线和操作
- 抗冲击和振动，符合DIN EN 61373标准
- 使用塑料型材，实现经济快速的编码
- 每位双接线位

商业数据

订货号	1423017
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7ABC
产品关键代码	AF7ABC
目录页面	页码543 (C-2-2019)
GTIN	4055626322704
单件重量（含包装）	58.7 g
单件重量（不含包装）	58.52 g
原产地	CN

HC-B10-I-TPT-M - 插芯

1423017
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423017>



技术数据

说明		
概述		仅使用带冷压头的柔性导线（仅可搭配CRIMPFOX 6使用）
概述		仅在无负载/电压时，才能插拔连接器。

安装		
组装说明		为确保正确使用，需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中

产品属性		
产品类型		固定芯数的插芯
系列		HC-B
应用		电源
类型		B10
位数		10
连接图表		10+PE
触点编码		1 - 10
每位接线数目		2

绝缘特性		
过电压类别		III
污染等级		3

尺寸		
尺寸图		
宽度		34 mm
高度		32 mm
长度		64 mm
钻孔距离，水平		57 mm

机械特性		
接点直径		2.5 mm

连接数据		
连接技术		
连接系统		直插式连接
每位接线数目		2

导线连接		
导线横截面		0.25 mm² ... 1.5 mm²
可连接导线横截面AWG		24 ... 16

HC-B10-I-TPT-M - 插芯

1423017
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423017>



紧固扭矩	0.8 Nm ... 1.2 Nm (PE 连接)
	0.5 Nm ... 0.8 Nm (用于安装在HEAVYCON壳体中的安装螺钉)
单根电线的剥线长度	8 mm ±1 mm

电气特性

额定电压(III/3)	500 V
额定过电压	6 kV
额定电流	16 A

机械特性

机械参数	
插 / 拔周期	≥ 500

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	V0
接触件材料	铜合金
材料接触表面	Ag
接触件载体材料	PC
标准/条例	PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合 DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C


标准和规范

结构和测试规定	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352
测试	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352

测试	
标准/规范	PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合 DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)


图纸

尺寸图



尺寸图

尺寸图



不使用外壳时的安装开口


HC-B10-I-TPT-M - 插芯

1423017


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423017>




示意图



连接器针位分配，连接侧




示意图



Coding options

图表



衰减曲线图

HC-B10-I-TPT-M - 插芯

1423017

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423017>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423017>

DNV 认证ID: TAE000037S				
-------------------------	--	--	--	--

CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	11 A	- 16	-

UL认证 认证ID: E118976				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	14 A	- 16	-

HC-B10-I-TPT-M - 插芯



1423017

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423017>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-B10-I-TPT-M - 插芯



1423017
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423017>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn