

SACC-M12MS-8CON-PG11-M - 连接器



1410666
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410666>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



连接器，通用，8-位置，插头 直头 M12，编码: A，螺钉连接，螺圈材料: 镀镍铜，电缆密封 Pg11，电缆外径 8 mm ... 10 mm

优势

- 防护等级高，能在现场安全使用
- 螺钉连接：适用于多种不同导体的成熟连接技术

商业数据

订货号	1410666
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF2CAA
产品关键代码	AF2CAA
目录页面	页码22 (C-2-2019)
GTIN	4046356904650
单件重量（含包装）	30.3 g
单件重量（不含包装）	24.82 g
原产地	CN

SACC-M12MS-8CON-PG11-M - 连接器



1410666
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410666>

技术数据

说明

组装说明	注意： 在导线布线时请遵守允许的弯曲半径，因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载，例如通过使用电缆扎带。
------	---

产品属性

产品类型	圆形连接器（电缆侧）
传感器类型	通用
位数	8
出线口编号	1
屏蔽	无
编码	A
电缆出口	直头
Pg螺钉连接	Pg11

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

尺寸

尺寸图	
宽度	20 mm
高度	20 mm
长度	62 mm
接合螺母扳手规格	19 mm
扳手规格，埋头螺母	17 mm

外部尺寸

外径	8 mm ... 10 mm
----	----------------

壳体

直径外壳	20 mm
------	-------

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	HB
密封材料	硅
夹具体材料	PBT
接触件材料	CuZn
材料接触表面	Au

SACC-M12MS-8CON-PG11-M - 连接器



1410666
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410666>

接触件载体材料	PA
螺钉连接材料	镀镍铜
标准/条例	PA (电缆接头)

连接数据

导线连接	
连接方式	螺钉连接
接线横截面	0.25 mm² ... 0.5 mm² (不带冷压头)
	0.14 mm² ... 0.34 mm² (带冷压头)
	0.25 mm² ... 0.5 mm² (刚性)
可连接导线横截面AWG	24 ... 20 (不带冷压头)
	26 ... 22 (带冷压头)
单根电线的剥线长度	5 mm
紧固扭矩	0.4 Nm (M12 螺圈)
	0.2 Nm (螺钉接线端子)
	1 Nm (压紧螺钉及插头外壳)

电气特性

额定过电压	0.8 kV
接触电阻	≤ 8 mΩ
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U _N	30 V AC
	30 V DC
额定电流 I _N	2 A

机械特性

机械参数	
插 / 拔周期	≥ 100

连接器

连接1	
插座设计	插头
插座出线	直头
插座螺纹类型	M12
编码	A

电缆/电线

信号类型/分类	通用
单根导线的剥线长度	5 mm

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP67

SACC-M12MS-8CON-PG11-M - 连接器



1410666

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410666>


环境温度（运行）(孔式连接器/针式连接器)	-40 °C ... 85 °C (针式/孔式)
-----------------------	--------------------------

标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-101


图纸

尺寸图




针式, M12 x 1, 直头

示意图



M12针式连接器针脚分配, 8芯, A编码, 插头侧视图

示意图



线缆连接侧M12 (螺钉接线)

SACC-M12MS-8CON-PG11-M - 连接器



1410666

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410666>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410666>

 cUL认证 认证ID: FILE E 221474				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	30 V	2 A	-	-

 UL认证 认证ID: FILE E 221474				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	30 V	2 A	-	-

SACC-M12MS-8CON-PG11-M - 连接器



1410666

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410666>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	a8184dd1-bcde-413f-a809-9aedef35cb9e7