

NS 35/15 BLK PERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht



1208018

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208018>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), ähnlich EN 60715, Material: Stahl, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: weiß-aluminium

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1208018
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7241
GTIN	4017918155582
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.552 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.552 g
Zolltarifnummer	72166190
Ursprungsland	DE

NS 35/15 BLK PERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht



1208018


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208018>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschiene
------------	-------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	35 mm
Lochbreite	15 mm
Lochhöhe	6,2 mm
Tiefe	15 mm
Länge	2000 mm
Bohrlochabstand	25 mm

Materialangaben

Farbe	weißaluminium (RAL 9006)
Material	Stahl
Beschichtung	unbeschichtet

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Prüfungen	ähnlich EN 60715

NS 35/15 BLK PERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht




1208018

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208018>

Zeichnungen

Maßzeichnung



NS 35/15 BLK PERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht



1208018

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208018>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 9.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/15 BLK PERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene gelocht



1208018

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208018>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de