

# D-OTTA 6 - 端板

0790417

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0790417>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

端板，深度: 40.8 mm，宽度: 1.5 mm，高度: 43.5 mm，颜色: 灰色



## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 0790417          |
| 包装单位       | 50 pc            |
| 最小订货量      | 50 pc            |
| 销售关键代码     | BE4Z1X           |
| 产品关键代码     | BE4Z1X           |
| 目录页面       | 页码564 (C-1-2019) |
| GTIN       | 4017918005528    |
| 单件重量（含包装）  | 2.946 g          |
| 单件重量（不含包装） | 2.827 g          |
| 原产地        | DE               |

技术数据

产品属性

|      |    |
|------|----|
| 产品类型 | 端板 |
|------|----|

环境和真实条件

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 环境条件        |                                                              |
| 环境温度（运行）    | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度（存放/运输） | -25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)               |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 70 °C                                              |
| 环境温度（执行）    | -5 °C ... 70 °C                                              |
| 允许湿度（运行）    | 20 % ... 90 %                                                |
| 允许湿度（存放/运输） | 30 % ... 70 %                                                |

材料规格

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 颜色                             | 灰色 (RAL 7042) |
| 标识材料                           | PA            |
| 阻燃等级，符合UL 94                   | V2            |
| 低温下的静态绝缘材料应用                   | -60 °C        |
| 绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）        | 130 °C        |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3   |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3   |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3   |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3   |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)     | 通过            |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)    | 通过            |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)        | 通过            |

尺寸

|             |         |
|-------------|---------|
| 宽度          | 1.5 mm  |
| 高度          | 43.5 mm |
| 深度          | 40.8 mm |
| NS 35/7,5深度 | 52 mm   |

# D-OTTA 6 - 端板



0790417

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0790417>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27141133 |
| ECLASS-13.0 | 27250301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# D-OTTA 6 - 端板



0790417

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0790417>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)