

ケーブル - FLK 14/16/EZ-DR/ 100/S7 - 2293828

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



丸ケーブルアセンブリセット、フロントアダプタSiemens SIMATIC® "TOP connect"シリーズ用、16ピンx 1
および14ピンx 1ソケットコネクタ、8チャンネルに接続、ケーブル長：1 m



基本情報

梱包	1 pc
GTIN	
1個あたりの重量（梱包を含まない）	63.0 g
関税	85444290
生産国	ドイツ

技術データ

その他

定格電圧U _N	< 50 V AC
	60 V DC
各パスの最大定格電流	1 A
最大導体抵抗	0.16 Ω/m
ケーブルの長さ	1 m
単線、断面積	0.14 mm ²
使用ケーブル：ばら線数：	7
単線、材質	スズメッキ銅
耐電圧	500 V AC (50 Hz、1分)
外径	6.4 mm
ケーブル、プリアセンブリ	IDC、IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
シールド	なし
標準/規則	DIN EN 60352-4
	IEC 352-4

環境条件

使用周囲温度	-20 °C ... 50 °C
--------	------------------

ケーブル - FLK 14/16/EZ-DR/ 100/S7 - 2293828

技術データ

環境条件

周囲温度 (保管時/運搬時)	-20 °C ... 70 °C
難燃性	IEC 60332-1
	DIN VDE 0482 Part 332-1

プラグインコネクタ、モジュール側

接続方法	IDC/FLKソケットコネクタ (2.54 mm)
接続数	1
極数	14
接続電線断面積AWG	26

プラグインコネクタ、コントローラ側

接続方法	IDC/FLKソケットコネクタ (2.54 mm)
接続数	1
極数	16
接続電線断面積AWG	26

サポートするコントローラ

コントローラ	SIEMENS TOP connect
--------	---------------------

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27249205

ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121620
UNSPSC 7.0901	26121620
UNSPSC 11	26121620
UNSPSC 12.01	26121620
UNSPSC 13.2	26121620

ケーブル - FLK 14/16/EZ-DR/ 100/S7 - 2293828

認証

認証

認証

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

UL Recognized 

cUL Recognized 

EAC

EAC

cULus Recognized 


図面

ケーブル - FLK 14/16/EZ-DR/ 100/S7 - 2293828

接続図

14 極 ソケットストリップ PIN	16 極 ソケットストリップ PIN	芯線色
1	16	黒色
2	14	茶
3	12	赤
4	10	オレンジ
5	8	黄
6	6	緑
7	4	青
8	2	紫
9	9	グレー
10	1	白
11	11	白 - 黒
12	3	白 - 茶
13	13	白 - 赤
14	5	白 - オレンジ
	7	-
	15	-


回路図



Siemens S7フロントコネクタモジュール6ES7 921-3...のピン配列

ピンアサインとカラーコーディング

回路図



デジタルSiemens S7前面プラグインモジュール6ES7 921-5AB20-0AA0または6ES7 921-5AH20-0AA0のピンアサイン