





VBA10/11A, Surpresseur VBA11A-02

Fiche technique

General series information

- Durée de vie allongée.
- Bruit réduit.
- Condensation réduite.
- Plus grande fiabilité.









Pneumatic booster regulator, handle operated

Spécifications standards

Taille du corps	11A (1/4, modèle à commande manuelle, Multiplication de la pression : 2 à 4 fois)
Filetage	Rc (PT)
Options	Sans
Semi-standard	Standard
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Pression d'épreuve	3.0 MPa
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	2 °C (hors-gel)
Normes	Pas besoin
Nombre de connecteurs pneumatiques	3 pcs.
Plage de la pression de réglage	0.2 to 2.0 MPa
Orifice	Rc 1/4
Multiplication de la pression	2 to 4 times
Mécanisme de réglage de la pression	Handle-operated with relief mechanism
Débit max. (l/min (ANR))	70 (l/min (ANR))
Pression d'alimentation (MPa)	0.1 to 1.0 MPa

Raccord du manomètre (Rc)(entrée/sortie : 2 positions)	Rc 1/8
Installation	Horizontal
Lubrification	Grease (Non-lube)
Poids	0.840 Kg



Information supplémentaire

Catalogue

[VBA-VBAT-Dd_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_VBA-MM-N016-E_FR.pdf](#)

[OM_VBA-OM-L007_EN-E.pdf](#)

[OM_VBA-MM-N016-E_EN.pdf](#)

[OM_VBA10A_N010EN-E.pdf](#)