

FICHE TECHNIQUE

No. d'article 80049 – Ligne Macro 50N, d= 0.5N

Description

Balance à ressort précise et maniable. Tube en aluminium anodisé avec échelle longue de haute résolution, résistante à l'abrasion. Tare et ajustement de la position zéro. Anse de suspension orientable et démontable guidée par un anneau. Crochet orientable et remplaçable par d'autres accessoires. Éléments de suspension en Inox. Munie de poignée maniable et amovible et d'aiguille entraînée (p. ex. pour mesure de force de rupture jusqu'à 30 kg max.). Fonctionne toujours, sans piles. Un instrument multifonctionnel pour peser et mesurer des forces de traction. Mesure de pression (optionnelle) avec accessoire – deux fonctions unis dans un seul instrument. Un produit Suisse de qualité fourni par le leader mondial de la spécialité.



Caractéristiques techniques

Capacité	50N
Division	0.5N
Couleur	brun
Précision	+/- 0.3%
Tare (ajustement du zéro)	~ 20%
Suspension standard	Crochet
Pièces	résistant à la corrosion (pinces seulement protégées)
Poids net	330 g
Poids brut	410 g
Position de mesure	libre
Étalonnage par l'utilisateur	non (seulement par fabricant)
Emballage	tube transparent télescopique
Mode d'emploi	DE/EN/FR/IT/ES/PT/RU/CN
Garantie	3 ans
Code EAN13	7612348800490
Tarif douanier	8423.8190
Pays d'origine	Suisse (CH)

Dimensions

S (Longueur d'échelle)	140 mm
L0 (Longueur sans charge)	370 mm
Lm (Longueur maximale)	510 mm
Ø (Diamètre)	32 mm