


# E11747



## Câble avec prise femelle

ADOAK190MSS0015H19



| Application                           |                                                          |                             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Caractéristique spécifique            | Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement     |                             |
| Application                           | Applications industrielles / automatisation industrielle |                             |
| Données électriques                   |                                                          |                             |
| Tension d'alimentation                | [V]                                                      | < 63 AC/DC                  |
| Courant de sortie total               | [A]                                                      | 8                           |
| Conditions d'utilisation              |                                                          |                             |
| Température ambiante                  | [°C]                                                     | -25...80                    |
| Indice de protection                  | IP 67                                                    |                             |
| Données mécaniques                    |                                                          |                             |
| Poids                                 | [g]                                                      | 3194                        |
| Dimensions                            | [mm]                                                     | 51 x 26 x 70                |
| Matière du corps                      | PUR                                                      |                             |
| Matière écrou moleté                  | laiton, nickelé                                          |                             |
| Couple de serrage                     | [Nm]                                                     | 2                           |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | oui                                                      |                             |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | rayon de courbure en cas de pose flexible                | min. 10 x diamètre du câble |
|                                       | vitesse de passage                                       | max. 2 m/s                  |
|                                       | cycles de courbure                                       | > 500000                    |
|                                       | sollicitation de torsion                                 | ± 30 °/m                    |
| Remarques                             |                                                          |                             |
| Unité d'emballage                     | 1 pièces                                                 |                             |

# E11747



## Câble avec prise femelle


ADOAK190MSS0015H19

### Raccordement électrique

Câble: 15 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm)

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M23, coudé; Corps: PUR, noir; Verrouillage: laiton, nickelé



# E11747



## Câble avec prise femelle

ADOAK190MSS0015H19

### Raccordement

|    |       |
|----|-------|
| 1  | VT    |
| 2  | RD    |
| 3  | GY    |
| 4  | RD/BU |
| 5  | GN    |
| 6  | BU    |
| 7  | GY/PK |
| 8  | WH/GN |
| 9  | WH/YE |
| 10 | WH/GY |
| 11 | BK    |
| 12 | GN/YE |
| 13 | YE/BN |
| 14 | BN/GN |
| 15 | WH    |
| 16 | YE    |
| 17 | PK    |
| 18 | GY/BN |
| 19 | BN    |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
|      | Couleurs des fils conducteurs : |
| BK = | noir                            |
| BN = | brun                            |
| BU = | bleu                            |
| GN = | vert                            |
| GY = | gris                            |
| PK = | rose                            |
| RD = | rouge                           |
| VT = | violet                          |
| WH = | blanc                           |
| YE = | jaune                           |