



FICHE PRODUIT

FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT

FLOODLIGHT 50 | Projecteur polyvalent avec un flux lumineux allant jusqu'à 6000 lm



PERFOR-
MANCE
CLASS

Zones d'application

- Remplace les projecteurs halogènes
- Usage extérieur (IP66)
- Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d'incendie, par ex. en raison de l'accumulation de poussière
- Espaces publics
- Façades de bâtiments
- Zones de construction
- Parking
- Jardins et balcons

Avantages du produit

- Membrane de respiration pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP
- Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Multi Lumen) sur le boîtier
- Presse-étoupe robuste et empêchant les entrées d'eau intégrée
- Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé
- Lumineux, robuste et durable
- Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
- Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison

Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse: jusqu'à 145 lm/W
- Type de protection : IP66
- Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés
- Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°
- Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	41 W / 27 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	185/130 mA
Courant d'appel	14.85 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	33.6 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	50
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	40
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	64
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	I
Tension maximum entre Phase/Neutre	2 kV
Tension max. entre Phase/Neutre et Terre	4 kV
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	5500 lm / 3670 lm
Efficacité lumineuse	133 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Ecart-type de correspondance de couleur	5 sdcn
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤0.9
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG1
Angle de rayonnement	100 ° x 100 °




FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT



FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	201,00 mm
Largeur	43,00 mm
Hauteur	179,00 mm
Poids du produit	830,00 g
Longueur de câble	1000 mm



FL 50 P SY100

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc

Numéro RAL [PIM]	RAL 9003
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Verre
Matière de la surface émettrice.	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-30...+50 °C
Plage de température de stockage	-40...+70 °C
Type de connexion	Câble, 3-poles
Type de protection	IP66
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK07
Corrosion resistance class acc. to EN 12944	C4
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur / Plafond / Sol
Application	Extérieur
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	70000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	320 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 20 %

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / EAC / UKCA / EPD
Température de surface limitée	Oui
Résistance aux chocs de balle	Non
PEP	LEDV-00031-V01.01-FR
Module LED remplaçable	Non remplaçable

















DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT



Fonction ajoutée	MULTI SELECT
------------------	--------------

Conseils de sécurité

– Prise au vent max. 0,025 m²

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	G11193706_UI_Floodlight_08W-41W
	Informations légales	Insert_LSI_Floodlight_8_41w_G11195967
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety Insert G11205496
	Informations légales	Legal Insert G11257402
	Déclarations de conformité	FLOODLIGHT GEN4
	Déclarations de conformité UKCA	FLOODLIGHT GEN4
	PEP Ecopassport	EPD EN FLOODLIGHT GEN 4 LP SENSOR
	PEP Ecopassport	EPD FR FLOODLIGHT GEN 4 LP SENSOR
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT
	Fichier LDT (Eulumdat)	FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT
	Fichier ULD (DIALux)	FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT
	Fichier ROLF (RELUX)	FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT
	Fichier UGR (tableau UGR)	FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT
	Courbe de distribution de la lumière type cône	FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT


Fichiers CAD/BIM	Nom du document
 BIM Revit 3D	Floodlight G4
 CAO STEP 3D	FL G4 41W



DONNÉES LOGISTIQUES



Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854305948	Etui carton fermé 1	69 mm x 206 mm x 180 mm	911.00 g	2.56 dm ³
4099854305955	Carton de regroupement 8	426 mm x 292 mm x 205 mm	7841.00 g	25.50 dm ³



Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



					230Vac			
A	B	C			C10A	B16A	C16A	
8W	80	48	S, S	2x MA	0,015m ²	78	98	125
17W	70	58	S, S	2x MS	0,015m ²	81	102	131
41W	108	78	S, S	2x MS	0,025m ²	40	50	64



		
FL 10 P 10W 140LM 800 PS SY100	6 W / 100 lm	8 W / 100 lm
FL 10 P 20W 140LM 800 PS SY100	6 W / 200 lm	8 W / 200 lm
FL 10 P 30W 140LM 800 PS SY100	6 W / 300 lm	8 W / 300 lm
FL 20 P 17W 294LM 830 PS SY100	11 W / 1000 lm	17 W / 2000 lm
FL 20 P 27W 294LM 830 PS SY100	11 W / 1000 lm	17 W / 2000 lm
FL 20 P 37W 294LM 830 PS SY100	11 W / 1000 lm	17 W / 2000 lm
FL 30 P 41W 614LM 830 PS SY100	27 W / 2000 lm	41 W / 3000 lm
FL 30 P 51W 614LM 830 PS SY100	27 W / 2000 lm	41 W / 3000 lm
FL 30 P 61W 614LM 830 PS SY100	27 W / 2000 lm	41 W / 3000 lm

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.