

DWG. NO.
SD-53462-010

E





D

C

B

A

・MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



部品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	注記 NOTES
ウェハー WAFFER	ガラス入り46ナイロン NYLON46 G.F.	G.F.30%, UL94V-0, 色:黒 G.F.30%, UL94V-0, COLOR:BLACK
ピン PIN	黄銅 t0.25 BRASS t0.25	接点部:金メッキ0.76μmMIN. CONTACT AREA:GOLD 0.76 MICROMETER MIN. 半田付け部:錫メッキ1.0μmMIN. SOLDER TAIL AREA:TIN 1.0 MICROMETER MIN. 下地メッキ:ニッケルメッキ2.0μmMIN. UNDER-PLATING:NICKEL 2.0 MICROMETER MIN.
シェル SHELL	りん青銅 t0.4 PHOSPHOR BRONZE t0.4	錫メッキ:1.0μmMIN. TIN:1.0 MICROMETER MIN. 下地メッキ:ニッケルメッキ1.27μmMIN. UNDER-PLATING:NICKEL 1.27 MICROMETER MIN.

本製品は53462-**21の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53462-**21.

角度 ANGLE	±3°
30°以上 OVER	±0.3
10°以上 30°未満 OVER UNDER	±0.25
10°未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	材料 MATERIAL	表参照 SEE TABLE	仕上げ FINISH	表参照 SEE TABLE	適用電線範囲 WIRE RANGE	被覆外径 INS. RANGE	DRAWN BY '04/05/19 Y.WADA	CHK'D BY '04/05/19 M.SASAO	尺度 SCALE	4:1
-----------	-------------------------	----------	------------	----------------	------------------	---------------	------------------	----------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------	-----

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32

53462-0629	6
MATERIAL NO.	CIRCUIT
MODEL NO.	53462-**29
molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 2.0 I/O CONN. SOCKET RIGHT-ANGLE FLAT WITH KINK -LEAD FREE-	
DWG. NO.	REV
SD-53462-010	0

SD-53462-010.S01