

Gants CSM résistants aux produits chimiques, offrant une protection durable des mains

Taille de l'orifice : 203mm/8"

Épaisseur : 0,4mm/16 mil

- **Défenses spécialisées** : Le gant AlphaTec® CSM Isolator Glove 85-300 offre une excellente résistance aux produits chimiques, protégeant les utilisateurs contre les acides et les bases concentrés.
- **Confort élevé** : Ces gants CSM sont fabriqués dans un matériau souple et flexible, pour un confort et une facilité d'utilisation au quotidien.
- **Prolongation de la durée de vie des gants** : Les gants AlphaTec® CSM Isolator Glove 85-300 peuvent également résister à une exposition prolongée à l'oxygène, aux rayons UV et à l'ozone sans vieillir rapidement, et ils présentent une résistance à l'abrasion de niveau 3 selon la norme EN 388:2016+A1:2018.
- **Réduction des risques de contamination** : Ces gants EPI sont de couleur blanche, ce qui facilite la détection des contaminations.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Composition robuste des MSC** : Résistant aux acides/bases concentrés
- **Matériau souple** : Pour des gants de sécurité confortables et faciles à utiliser
- **Conception durable** : résiste à une exposition prolongée à l'oxygène, aux rayons UV et à l'ozone.

FICHE TECHNIQUE

Référence du produit	85-300
Matériau	Polyéthylène chlorosulfoné_CSM
Couleur	Blanc
Forme	Ambidextre
Surface externe du gant	Finition lisse
Modèle de manchette	Bord roulé
Consignes de conservation	Conserver au sec et à l'abri de la lumière à une température comprise entre 5 et 22 °C. Conserver dans l'emballage d'origine pendant les périodes de non-utilisation.
Tailles disponibles	11, 9.5
Plage de température de fonctionnement	De -20°C à 120°C
Durée limite de stockage	Trois ans à compter de la date de fabrication.
Normes	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, Catégorie III, UKCA
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Néant

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types	Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	813 mm / 32"	EN ISO 21420
Diamètre du rond de gant	203 mm	
Épaisseur minimale au niveau de la paume (paroi unique) (mm/mil)	0.4 / 16	EN 455-2
Épaisseur minimale au niveau de la manchette (paroi unique) (mm/mil)	0.4 / 16	EN 455-2

PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES, EN 388:2016+A1:2018

Risque	Niveau de performance
Résistance à l'abrasion	Level 3
Résistance à la coupure par lame	Level 1
Résistance à la déchirure	Level 0
Résistance à la perforation	Level 1
ISO 13997 Cut Resistance	Level A

INFORMATIONS DE COMMANDE

	PORT SIZE	8"/203mm	8"/203mm
	TAILLE	9.5	11
85-300	RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT	85300095	85300110

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T É.U. : +1 800 800 0444
F É.U. : +1 800 800 0445
T CA : 1 800 363 8340

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Royaume-Uni

Ansell Nitritex
T : +44 1638 663338
F : +44 1638 668890

Normes de performance et conformité réglementaire



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.