




Données techniques

5214ZZG15

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées



VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
d - Diamètre Intérieur	70 mm
D - Diamètre Extérieur	125 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	39,7 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure	86,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	111,5 mm
a - Position Point Application Charges	61,6 mm
- Angle de contact	25 °
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	1,64 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	78400000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	76300000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	4550000 mN
f0 - Coefficient	15.2
N ref - Vitesse thermique de référence	27600 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	24600 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	4.68 Hz
--	---------



5214ZZG15

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

FREQUENCES ROULEMENT

BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	6.32 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	5.944 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	2.972 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.425 Hz

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	78 mm
da max - Diamètre max épaulement BI	86,8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	117 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	1,5 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15