

DESIGNATION




ROUE ACIER Ø60MM A SUPPORT EXTERIEUR, GORGE RONDE Ø10MM

CODE ARTICLE

4350501



Diamètre de roue	Ø60
Diamètre de roue ØD	60±0,5mm
Largeur de roue S	17±0,5mm
Diamètre sur gorge	48±0,5mm
Profondeur de gorge H	5±0,5mm
Rayon de gorge R	5,3±0,2mm
Largeur de support C	24±0,5mm
Longueur de support G	80±0,5mm
Entraxe des trous E	60±0,5mm
Dimension des trous F	Trou oblong 6,5 x10
Hauteur totale A	66±0,5mm
Hauteur B	46±0,5mm
Gorge	Ronde Ø10mm
Roulement à billes	1 roulement à billes type 6xxx -2RS
Capacité de charge	100 Kg
Poids	0,375kg



DESCRIPTION

Roue en acier décollété, gorge ronde 10mm, zinguage de protection. Un roulement à billes central. Support en tôle d'acier embouti de 3mm d'épaisseur, protection par zinguage chromatisé blanc.

APPLICATION

Accessoire de portail. A boulonner ou à souder sous le châssis du portail.
Destiné à rouler sur un rail rond.