

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva - prise verrouillable 32 A - 2P+T - 200-250 V CA - IP65 - sur panneau

82092

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gamme                         | Mureva                          |
| Type de produit ou équipement | Socle de prise interverrouillée |
| Nom de l'appareil             | Mureva socket                   |
| Catégorie de fiche, prise     | Basse tension                   |
| Description des pôles         | 2P + T                          |
| Type de réseau                | CA                              |
| Norme de prise                | Industriel                      |

### Complémentaires

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Mode d'installation                    | Montage sur panneau                             |
| [In] courant nominal                   | 32 A                                            |
| [Ue] tension assignée d'emploi         | 200...250 V                                     |
| Fréquence du réseau                    | 50/60 Hz                                        |
| Position horaire du contact à la terre | 6 h                                             |
| Type de protection                     | Sans protection                                 |
| Matière de fiche, prise                | Enveloppe : polymère technique auto-extinguible |
| Matière des contacts                   | Manchons : laiton plaqué nickel                 |
| Mode de raccordement                   | Vis imperdables                                 |
| Section de câble maximale              | 10 mm²                                          |
| Diamètre extérieur du câble maxi       | 25 mm                                           |
| Entrée de câble                        | Presse-étoupe                                   |
| Type de filetage                       | Pg 21                                           |
| Poids du produit                       | 0,697 kg                                        |
| Dimension de base                      | 103 x 225 mm                                    |
| Hauteur                                | 225 mm                                          |
| Largeur                                | 103 mm                                          |
| Profondeur                             | 128 mm                                          |
| Couleur                                | Gris (RAL 7035)                                 |
| Code couleur tension                   | Bleu                                            |

### Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Normes                                         | CEI 60309-1<br>CEI 60309-2                   |
| Degré de protection IP                         | IP65 se conformer à CEI 60529                |
| Tenue aux chocs IK                             | IK09 se conformer à EN 62262                 |
| Tenue au feu                                   | 750 °C se conformer à CEI 60947-1            |
| Humidité relative                              | 50 % à 40 °C<br>70 % à 30 °C<br>90 % à 20 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 10,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 26,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 17,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 716,000 g |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 4,067 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 124 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]                                                       | 4 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]                                                           | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]                                                            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]                                                 | 118 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]                                                        | 2 kg CO2 eq.                                      |
| Profil environnemental                                                                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

|  Matières et Substances |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé                                                        | 43 %                                                          |
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Oui                                                           |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Non                                                           |
| Numéro SCIP                                                                                              | Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e                          |
| Directive UE RoHS                                                                                        | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH                                                                                     | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Longer

|  Prolongation de vie |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Réparation                                                                                              | Non |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en %                                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profil de circularité                                                                                      | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                                                           |
| Reprise                                                                                                    | Non                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                                                                                                 |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

