


Skærmholder SELECT PLUS med arme til 2 skærme og med bordbeslag

Artikel nr.	509723	Antal salgsheder	1 Piece
Farve	Silver	Salgsheder EAN	4005546735016
Emballageenhed	stk	Emballagevægt (brutto)	5902 G
Basis EAN	4005546735016	Oprindelsesland	CN



Logoer og udmærkelser



Produkt beskrivelse

- Skærmholder med fleksible arme til 2 skærme og kan monteres med kabelgennemføring eller bordklemme
- Ergonomisk arbejde ved hjælp af individuel og let indstilling af skærmenes højde, hældning og retning
- Kan drejes 90° for at få skærmen i stående eller liggende position
- Nemt at placere armene i den ønskede position takket være den individuelle justering af fjederen
- Universel VESA-beslag (75 x 75 mm eller 100 x 100 mm)
- Til standardskærme på op til 27" og 8 kg
- Kabelstyring: Skærmkablet føres langs stativet med klemmer, hvilket beskytter mod kabelbrud

Skærmholder SELECT PLUS med arme til 2 skærme og med bordbeslag

Produkt detaljer

Udvendig brede (mm)	1086
Udvendig højde (mm)	450
Udvendig dybde / længde	145 mm
Påfyldningsmængde / påfyldningsmængde til	2 Skærm(e)
Brand	DURABLE
Holdere til skærmstørrelse	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")
Skærm drejelig (°)	90
Justerbar skærm, der kan låses på plads	Ja
Drejeradius for skærmholder	90° sidelæns
Trinløs skærmtiltning	+ 90° / - 90°
Holderens funktioner	Drejelig, vippelig, svingbar højdejusterbar, glidebar sidelæns
Bordtykkelse / Ø kabelhul	10 - 50 mm
Kabelføring	Ja
Max belastningskapacitet	Hver 8 kg
VESA nejrm	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Monteringstype / holder	Bordmontering, Beslag til kabelgennemføring