Brand of NTN corporation

Données techniques

UCP324

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UC.324.G2, P324

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	140 mm
A1 - Largeur au sommet du logement	88 mm
B - Largeur Bague Intérieure	126 mm
d - Diamètre arbre	120 mm

UCP324
Paliers auto-aligneurs

DEFINITION TECHNIQUE	
G - Graisseur	M10x1
H - Distance base du logement au centre du roulement	160 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement	65 mm
H2 - Hauteur du logement	320 mm
J - Distance entre trous de fixation	450 mm
L - Longueur du logement	570 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement	140 mm
N - Dimension trou de fixation	40 mm
N1 - Longueur du trou de montage	55 mm
S - Distance face / centre du palier	51 mm

PERFORMANCE PRODUIT	
C - Capacité de charge dynamique	228000000 mN
C0 - Capacite de charge statique	208000000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES	
Masse	58,5 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	75 N-m