



Principales

Gamme de produit	Harmony XVR
Type de produit ou équipement	Balise lumineuse miroir tournant précâblée
Signalisation sonore	Ronfleur
Nom de l'appareil	XVR
Diamètre de fixation	120 mm
Degré de protection IP	IP23 se conformer à CEI 60529
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC
Source lumineuse	DEL haute luminosité, bleu
Pression acoustique	50...90 dB (son intermittent ou continu) à 1 m

Complémentaires

Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): partie de corps AS: globe
Largeur hors tout CAO	120 mm
Profondeur hors tout CAO	120 mm
Poids du produit	0,5 kg
Marquage	CE
Montage du produit	Par 3 vis M5
Limites de la tension d'alimentation	19...30 V CC 21,6...26,4 V CA
[Uiimp] tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Consommation électrique	196 mA
Fréquence de clignotement	2,3 Hz
Capacité des bornes de serrage	0,83 mm ²
Jauge AWG	AWG 18
Longueur de câble	400 mm

Environnement

Normes	CEI 61000-6-4 CEI 61000-6-2
Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-35...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...50 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à CEI 61140

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	<input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	<input checked="" type="checkbox"/> Informations De Fin De Vie