



部品番号 : [873968051](#)

Product Description : Milli-Grid Crimp Terminal,
Chain, 0.38μm Select Gold, Lead free

シリーズ番号 : 87396

ステータス : Active

Product Category : Crimp Terminals



ドキュメントとリソース

図面

[製品図面 873968051_sd.pdf](#)

[パッケージデザイン画 PK-151087-0001-001.pdf](#)

仕様書

[製品仕様書 PS-51110-002-001.pdf](#)

工具仕様書

[圧着仕様書 CS-87396-001-001.pdf](#)

製品環境コンプライアンス

コンプライアンス

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

製品標準適合証明書

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

業界標準適合証明書

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

EU RoHS適合証明書（モレックス書式）

部品詳細

一般

ステータス	アクティブ
カテゴリー	Crimp Terminals
シリーズ	87396
説明	Milli-Grid Crimp Terminal, Chain, 0.38µm Select Gold, Lead free
アプリケーション	Signal, Wire-to-Board, Wire-to-Wire
プロダクトファミリー	Milli-Grid Connector System
製品名	Milli-Grid
UPC	822350948555

電気

電流 - コンタクトあたりの最大値	1.5A, 1.0A, 2.5A, 2.0A
電圧 - 最大	125V AC (RMS)/DC

機械的性能 / 材質

耐久挿抜回数	50
性別	女性
材質 - 金属部	Phosphor Bronze
材質 - 嵌合部メッキ	ゴールド
材質 - 終端メッキ	Nickel
正味重量	23.230/mg
パッケージ形態	Reel
嵌合部最小メッキ厚	0.381µm
ターミナルメッキ厚	2.032µm
終端インターフェーススタイル	Crimp or Compression
被覆外径	N/A
電線サイズ (AWG)	22, 24, 26, 28
電線サイズ mm ²	N/A

プロセス

鉛フリー	N/A
------	-----

部品との併用

説明	部品番号
Milli-Grid Dual Row Receptacle Housings	<u>151192</u>
Milli-Grid Dual Row Receptacle Housings	<u>51110</u>

アプリケーション工具

グローバル

説明	部品番号
Extractor Tool for CTX64 Female Crimp Terminals	<u>0638135700</u>
Hand Crimp Tool for Crimp Terminal	<u>0638236700</u>
FineAdjust Applicator for 2.00mm (.079") Grid Wire-to-Board Crimp Terminal	<u>0639020900</u>
