

## CARATTERISTICHE

- Realizzato con filamento in nylon 6 nero
- Incassato in un canale in acciaio dolce galvanizzato elettricamente
- Istruzioni fornite con il prodotto

## Striscia a spazzola in alluminio, nylon nero RS Pro, 25mm x 7,9 mm

Codice RS: 326-9842



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Una gamma di strisce con spazzola RS Pro progettate per sigillare lo spazio tra la parte inferiore di una porta e il pavimento. Le strisce con spazzola possono essere fissate alla parte inferiore di una porta e fungono da paraspifferi per evitare spifferi e mantenere il calore. Inoltre, queste spazzole evitano l'ingresso di polvere e sporcizia provenienti dall'esterno, come foglie e immondizia, all'interno dell'edificio o della fabbrica. La striscia può essere tagliata a misura per fornire un montaggio preciso su qualsiasi porta .

### Opzioni disponibili per la striscia a spazzola in nylon nero di alluminio RS Pro:

- [326-9808](#) - 90 gradi 19 mm x 6,7 mm x 6,7 mm
- [326-9842](#) - 90 gradi 25 mm x 7,9 mm x 7,6 mm
- [326-9870](#) - 90 gradi 32 mm x 7,9 mm x 7,6 mm
- [326-9886](#) - 45 gradi 32 mm x 6,7 mm x 6,5 mm
- [326-9892](#) - 90 gradi 45 mm x 7,9 mm x 7,6 mm
- [326-9915](#) - 90 gradi 50 mm x 7,9 mm x 7,6 mm
- [326-9943](#) - 90 gradi 60 mm x 13 mm x 12 mm
- [326-9959](#) - 45 gradi 60 mm x 13,2 mm x 12 mm
- [326-9971](#) - 90 gradi 75 mm x 13 mm x 12 mm
- [326-9993](#) - 90 gradi 115 mm x 13 mm x 12 mm

## Specifiche generali

<b>Tipo di prodotto</b>	Spazzola per strisce
<b>Materiali</b>	Alluminio, nylon
<b>Colore</b>	Nero
<b>Applicazioni</b>	Fondo di porte girevoli, tapparelle, ante per vani di carico, Gates e recinzioni, Porte per la casa, Porte per garage, Ripari, ante per canili

## Specifiche meccaniche

<b>Dimensioni</b>	25mm x 7,6 mm x 7,9 mm
<b>Lunghezza</b>	25mm
<b>Larghezza</b>	7.6mm
<b>Altezza</b>	7.9mm
<b>Angolo di montaggio</b>	90°
<b>Resistenza all'ozono</b>	NO

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura d'esercizio: -

Da -50 °C a 100 °C.

