

CARACTERISTIQUES

- Différents filetages sont disponibles
- Entièrement étanche contre la poussière
- Excellente résistance à l'eau
- Fabriqué en nylon 66 de haute qualité
- Contre-écrou fourni

Presse-étoupe M16 de RS Pro avec écrou de blocage, nylon, IP68

RS code commande : 822-9767



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Une gamme de presse-étoupes à filetage métrique de RS PRO offrant un passage de fil et une protection contre la contrainte excellentes. Les presse-étoupes permettent de monter un câble dans un trou prépercé. Généralement utilisés dans la construction et par les électriciens, les presse-étoupes sont simples et faciles à utiliser. Chaque presse-étoupe est évalué à IP68, garantissant que le niveau de protection de câble est incroyablement résistant à l'extérieur et dans d'autres environnements difficiles. Tous les modèles sont extrêmement fiables et d'une excellente qualité.

Caractéristiques

Taille du filetage	M16
Matériau	Nylon 66
Couleur	Blanc
Taille du lot	10
Contre-écrou inclus	Oui
Application	Machines à l'intérieur délicat, télécommunications, débitmètres, générateurs de puissance sous-marins

Spécifications mécaniques


Diamètre de câble maximum	10 mm
Diamètre de câble minimum	5mm
Longueur de filetage L2	23.4mm
Joints B1	10.5mm
Longueur de saillie L1	15.5mm
Ecrou L3	16.9mm
Diamètre intérieur du filetage D2	10.9mm
Diamètre extérieur du filetage D1	16mm

Catégorie de protection

Indice IP	IP68
------------------	------

Homologations

Conformité/certifications	En 61340
Normes Met	UL 94 V-2



RS PART NUMBER	DESCRIPTION	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Cable Range	COLOR	Packsize
8229739	round top Cable Gland M12 x 1.5 Grey IP68	12	8.3	8.9	7.9	19.8	13.8	3~6.5	GREY	10
8229748	round top Cable Gland M18 x 1.5 Grey IP68	18	10.9	10.5	15.5	23.4	16.9	5~10		
8229741	round top Cable Gland M20 x 1.5 Grey IP68	20	15	14	15	28.5	18.5	10~14		
8229757	round top Cable Gland M20S x 1.5 Grey IP68	20	15	14	10	28.5	18.5	10~14		
8229745	round top Cable Gland M25 x 1.5 Grey IP68	25	18.8	18.4	15.2	29.4	22.3	13~18		
8229751	round top Cable Gland M25S x 1.5 Grey IP68	25	18.8	18.4	10	29.4	22.3	13~18		
8229754	round top Cable Gland M32 x 1.5 Grey IP68	32	26	25	14.7	34.5	25.7	18~25	WHITE	
8229767	round top Cable Gland M18 x 1.5 White IP68	18	10.9	10.5	15.5	23.4	16.9	5~10		
8229776	round top Cable Gland M20 x 1.5 White IP68	20	15	14	15	28.5	18.5	10~14		
8229782	round top Cable Gland M20S x 1.5 White IP68	20	15	14	10	28.5	18.5	10~14		
8229779	round top Cable Gland M25 x 1.5 White IP68	25	18.8	18.4	15.2	29.4	22.3	13~18		
8229785	round top Cable Gland M25S x 1.5 White IP68	25	18.8	18.4	10	29.4	22.3	13~18		
8229773	round top Cable Gland M32 x 1.5 White IP68	32	26	25	14.7	34.5	25.7	18~25	BLACK	
8229760	round top Cable Gland M20S x 1.5 Black IP68	20	15	14	10	28.5	18.5	10~14		
8229763	round top Cable Gland M25S x 1.5 Black IP68	25	18.8	18.4	10	29.4	22.3	13~18	RED	
8229789	round top Cable Gland M20 x 1.5 Red IP68	20	15	14	15	28.5	18.5	10~14		
8229798	round top Cable Gland M25 x 1.5 Red IP68	25	18.8	18.4	15.2	29.4	22.3	13~18		