# Fiche technique du produit

Spécifications

## Harmony XACB - tête capuchonnée pour bouton-poussoir - jaune - 16mm, -25..+70°C

XACB9215

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | Harmony XAC |
| **Type de produit ou équipement** | Tête de bouton-poussoir |
| **Nom de composant** | XACB |
| **Marquage** | Sans marquage |
| **Informations complémentaires pour le fonctionnement** | Capuchonné |
| **Course d'actionnement** | 16 mm |
| **Couleur de la capsule/cabochon** | Jaune |
| **Compatibilité produit** | XESD1191<br>XESD1181<br>XESD1281<br>XESD1291 |
| **Vente par quantité indivisible** | 10 |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Poids Net** | 0,005 kg |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Normes** | CEI 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>CEI 60947-5-1 |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -25…70 °C |
| **Température ambiante pour le stockage** | -40…70 °C |
| **Tenue aux vibrations** | 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to CEI 60068-2-6 |
| **Tenue aux chocs mécaniques** | 100 gn se conformer à CEI 60068-2-27 |
| **Classe de protection contre les chocs électriques** | Classe II conforming to CEI 61140 |
| **Degré de protection IP** | IP65 conforming to CEI 60529 |
| **Tenue aux chocs IK** | IK08 conforme à CEI 62262 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 3,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 3,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 3,500 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|---|---|
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 6,000 g |
| **Type d'emballage 2** | BB1 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 10 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 3,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 7,800 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 14,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 68,000 g |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 18 mois |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Profil environnemental du produit (PEP) | Profil environnemental du Produit |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
| Emballage sans plastique | Non |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise | Non |