

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 iTR - transformateur de sonnerie et ronfleur - 25VA - 230Vca/12-24Vca

A9A15215

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti9 iTR
Type de produit ou équipement	Transformateur
Nom de l'appareil	iTR
Type de transformateur	Transformateur de sonnerie

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Tension de sortie	12/24 V: +/- 15 % en charge 16/32 V: hors charge
Protection court-circuit sortie	Intégré
Puissance nominale en VA	25 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	35 mm DIN rail symétrique
Pas de 9 mm	6
Hauteur	89 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Borne de raccordement auxiliaire	Borne du type à cagerigide 2,5 mm² Borne du type à cageflexible 2,5 mm² Borne du type à cageflexible avec embout 2,5 mm²
Longueur de dénudage des fils	5 mm
Couple de serrage	0,5 N.m

Environnement

Normes	EN 60742 EN 61558-2-6 CEI 61558-2-6
Certifications du produit	NF
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Catégorie de surtension	Classe II avec blindage de borne en option
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...80 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	6,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	662,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	14
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,588 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

🔄 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	6edbd8bf-8086-4f8e-a012-80f9e4a1db80
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer

🕒 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.