



Brand of NTN corporation




Données techniques

29326E

Butées à rotule sur rouleaux



VISUEL(S)



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
d - Diamètre intérieur rondelle arbre	130 mm
D - Diamètre extérieur rondelle de logement	225 mm
D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement	165,7 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre	199,7 mm
T - Hauteur de butée	58 mm
C - Largeur de la rondelle de logement	30,1 mm
B - Largeur de la rondelle arbre	36,7 mm
B2 - Distance grande face rondelle arbre / cage tôle	49,6 mm
a - Position Point Application Charges	76 mm
Matière Cage	Tôle
Masse	9,08 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	783000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	2680000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	274000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	9600 °/s
N ref - Vitesse thermique de référence	9000 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	16200 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	9.596 Hz
--	----------



FREQUENCES ROULEMENT

BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	11.404 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	7.338 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	3.669 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.457 Hz

DIMENSIONS D'INSTALLATION

ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2,1 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	194 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	175 mm
db1 - Diamètre max épaulement rondelle arbre	138 mm
db2 - Diamètre max entretoise	143 mm

