

PROTÉGÉ

Protégé donne aux travailleurs la protection dont ils ont besoin avec le poids faible, le confort et le style qu'ils souhaitent!

- Le système d'oculaire flottant Honeywell breveté Floating Lens™ assure une flexibilité et un ajustement accrus.
- La barre frontale enveloppante s'élargit pour s'ajuster à de nombreuses morphologies.
- Ultra-légères : 27 grammes.
- Les coussinets confort aux embouts des branches assurent un contact doux derrière l'oreille : point généralement le plus sensible pour les porteurs de lunettes.
- Les plaquettes de nez flexibles anti-glisse maintiennent les lunettes en place.



AVANTAGES

- Léger

NORMES

Normes EN: EN 166

Marquage des verres: 2C-1.2 B-D 1FTKN

Marquage monture: B-D 166 FT

Catégorie de certification CE: Catégorie 2



CARACTÉRISTIQUES

Type de lunette: Lunettes

Type de protection spécifique: Haute résistance à l'impact

Couleur du verre: Incolore

Couleur de la monture: Noir

Matériau des oculaires: Polycarbonate

Style d'oculaire: Bi-oculaire

Caractéristique des verres: Incurvés

Traitement du verre: Anti-buée (classique), HydroShield®

Monture: Branches

Matériau de la monture: Polycarbonate

Type de pont de nez: Pont de nez souple

Type de branches: Fit universel

Avantage des branches: Branches rembourrées

Normes EN: EN 166

Poids (g): 24

APPLICATIONS

- Construction et bâtiment
- Services d'urgences et protection civile
- Industrie manufacturière
- Service médicaux

- Industrie Pharmaceutique
- Services
- Transport
- Services