


MHSH3, Pince pneumatique à trous traversants

MHSH3-32DA

Fiche technique

General series information

- Pince à 3 doigts avec trous traversants
- Alésages 16 mm à 80 mm disponibles
- Double effet
- Compatible avec les détecteurs




Pince, prise interne, double effet avec aimant intégré sur le piston

Spécifications standards

Alésage	32mm
Taraudage	Bore 16-63: M Thread; Bore 80: Rc
Poussoir	A (Modèle de vérin)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Suffixe pour les détecteurs	2 pcs (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Caractéristiques spéciales	Sans
Pression maximale d'utilisation	0.6 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-10 °C
Répétitivité	± 0.01 mm
Lubrification	Sans lubrification
Effort de maintien effectif par doigt, externe (0.5 MPa)	62 N
Effort de maintien effectif par doigt, innen (0.5 MPa)	77 N
Fréquence maxi d'utilisation	60 c.p.m.
Fluide	Air
Type	Double effet
Course par mâchoire de préhension	8 mm

Fréquence d'utilisation maxi du poussoir	60 c.p.m.
Alésage du vérin poussoir	12 mm
Course du poussoir	5 mm
Poussée du poussoir N à une pression de 0.5MPa	45 N
Poids	0.530 Kg



Information supplémentaire

Catalogue

[MHS_FR.pdf](#)